




WAC4010



Einsatz für Drehdimmer, vernetzbar, A.x/C.x

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
Vernetzbar	Ja
Matter-Standard	Ja

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Abmessungen

Einbautiefe	30,6 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	48,6 mm

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
-----------------------	-----------

Leistung

Leistungsaufnahme standby	0,35 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	200 W
Glühlampenlast	20 - 200 W

Beleuchtung

Dimmbare 230 V LED Lampe	3 - 200 W
--------------------------	-----------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 2.5 mm ²
Leiterquerschnitt	0,5 - 2,5 mm ²

Texte

Dimmprinzip	Phasen- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Montageart	Für Unterputzmontage
Nebenstelleneingang	Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung

Ausstattung

Nebenstelleneingang	Nein
---------------------	------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja