



**robusto Einsatz: Typ 25 mit IP21-Klappdeckel für UP-Kombination Signalweiss**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 400 V

**Elektrischer Strom**

Ausgangsstrom 16000 mA

Nennstrom 16 A

**Spannung**

Ausgangsspannung 380 - 400 V

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -25-+40 °C

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Leistung**

Ausgangsleistung 11085 W

Leistungsaufnahme standby 0 W

**Werkstoff**

Farbe Signalweiss

RAL Nummer 9003

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast  
Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 86 mm

Breite 86 mm

Tiefe 53.8 mm

**Kabel**

Kabellänge 0 m

**Abmessungen**

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 36 mm

Einbautiefe 17.8 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 25

Leiterquerschnitt 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz  
Unterputz

Einbau-/Anschlussort Horizontal

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp quickconnect  
Steckanschluss  
Federzug-Anschluss

Mit Krallenbefestigung Nein

Montageart Schraubbefestigung

Anschluss-/Steckertyp USB Ohne

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 25

Verdreher Zentraleinsatz Nein

---

**Ausstattung**

Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Steckdose

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung	Selbstschließendes Klappdeckel
------------------	--------------------------------

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP21

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

**Texte**

Sicherung	Kabeleinführungen abgeschrägt
Abdeckung	Mit Deckel
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Typ	Apparat Gr. I

**Geeignet für**

robusto Aufputz / robusto Unterputz

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----