




WAC4010



Inserto per regolatore luce a manopola, collegabile, A.x/C.x

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
----------------------	-------------

Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
Accoppiabile	Si
Standard di connettività Matter	Si

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Serie

Profondità di installazione	30,6 mm
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	48,6 mm

Architettura

Elemento di controllo/comando	A rotazione
-------------------------------	-------------

Potenza

Potenza assorbita in stand-by	0,35 W
Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V	200 W
Potenza lampada ad incandescenza	20 - 200 W

Illuminazione

Lampade LED dimmerabili da 230 V	3 - 200 W
----------------------------------	-----------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Connessione

Sezione conduttore rigido	0.5 - 2.5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0.5 - 2.5 mm ²
Sezione del cavo	0,5 - 2,5 mm ²

Testo

Principio regolazione luce	Inserimento o disinserimento della fase in base al tipo di carico, autoapprendimento
Fusibile	Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)
Tipo di montaggio	Per installazione ad incasso
Ingresso unità di estensione	Ingresso di derivazione per accensione/spegnimento remoto

Equipaggiamento

Ingresso stazione secondaria	No
------------------------------	----

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si