




WAN7011AT



Klawisz do przycisku 1-krotnego, z nadrukiem I/O, A.x/C.x, antracyt

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klawisz pojedynczy
-----------------------------	--------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
Z podświetlanymi symbolami	Nie

Materiały

Kolor	Antracyt
Kod RAL	7021
Powierzchnia	Mat
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	55 mm
Szerokość	55 mm
Głębokość	8 mm

Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Bez
------------------	-----

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie zatrzaskowe
----------------	-----------------------

Sprzęt

Z soczewką	Tak
------------	-----

Akcesoria

Pole opisowe	Nie
--------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK04

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Dodatkowe informacje

Nadruk	Z nadrukiem „0 - 1”
Montaż	Pokrywa dla mocowania plug-in
Oświetlenie	Z możliwością podświetlenia przez diodę statusową LED
Przycisk	Tak
Łącznik klawiszowy/klawiszowy przyciskowy	Do łączników klawiszowych/łączników przyciskowych klawiszowych

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Płytką czołową
------------------------	----------------

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak