Fiche technique du produit
WH36620649A



robusto humide avec clapet: 2x T13 + face IP21 pour combinaison Alumin.

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension nominale	230 V
Courant électrique	
Courant de sortie	10000 mA
Courant assigné nominal	10 A
Tension	
Tension de sortie	220-250 V
Conditions d'utilisation	
Température de service	-25-+40 °C
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Puissance	
Puissance de sortie	2300 W
Puissance absorbée (veille)	0 W
Matière	
Couleur	Aluminium
Code RAL	9006
Finition	Satiné
Matière	Duroplast Thermoplastique
Traitement de surface	Laqué
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Dimensions	
Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	47 mm
Câble	
Longueur de câble	0 m
Dimensions	
Nombre d'unités	2
Profondeur des boîtes d'encastrement	30 mm
Profondeur de montage	17 mm
Raccordement	
Type de connexion / prise	Norme suisse type 13
Section du conducteur	1.5-2.5 mm^2
Installation, montage	
Montage	En saillie Encastré
Position de montage/connexion	Vertical
Connectivité	
Type de connection / prise	QuickConnect Raccordement à fiche Raccordement à ressort de traction
Avec fixation à griffes	Non
Type de montage	Fixation par vis
Equipement	
Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13

Fiche technique du produit
WH36620649A

Equipement	
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
Cache, porte	
Type de couvercle	Couvercle rabattable à fermeture automatique
Capacité	
Nombre de modules	2
Sécurité	
Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP21
Fonctions	
Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non
Identification	
Avec inscription	Non
Textes	
Inscription	Sans inscription
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Câblage	Câblage traversant possible
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Marquage	Sans porte-étiquette
Type	Appareil gr. I
Durabilité	
Conforme à la directive RoHS	Oui