



WAN7051WM



### Tecla BP x4 A.x/C.x, setas, branco mate

#### Características técnicas

##### Arquitetura

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tipo de órgão de comando | Tecla dupla |
|--------------------------|-------------|

##### Controlos e indicadores

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Número de teclas (gang) | 2   |
| Com indicador           | Não |

##### Materiais

|            |                |
|------------|----------------|
| Cor        | Branco-claro   |
| Código RAL | 9016           |
| Acabamento | Mate           |
| Material   | Termoplástico  |
| Tratamento | Sem tratamento |

##### Dimensões

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura       | 55 mm |
| Largura      | 55 mm |
| Profundidade | 8 mm  |

##### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 0 |
|-------------------|---|

##### Conexão

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Tipo de conector/ficha | Sem |
|------------------------|-----|

##### Conetividade

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo de montagem | Montagem de encaixe |
|------------------|---------------------|

##### Equipamento

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Janela de controlo/saída de luz | Sim |
|---------------------------------|-----|

##### Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

##### Segurança

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP20 |
| Resistência ao impactos IK         | IK04 |

##### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 40 °C |
|------------------------------|------------|

##### Texto

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Impressão                             | Com impressão de símbolos de setas                         |
| Modo de instalação                    | Tampa para fixação de encaixe                              |
| Iluminação                            | Pode ser iluminado pelo LED de estado                      |
| Botão de pressão                      | Sim                                                        |
| Comutador basculante/botão de pressão | Para comutadores basculantes/botões de pressão basculantes |

##### Identificação

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Sistema de montagem | Placa de cobertura central |
|---------------------|----------------------------|

##### Adequado para

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

##### Sustentabilidade

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Sem halogéneos                      | Sim |
| REACH - livre de SVHC               | Sim |
| Em conformidade com a diretiva RoHS | Sim |