



WNA047

IP55

## W.1 Moduł łącznika świecznikowy przyc. wspólne zaciski wejściowe, IP55, szary

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Prąd załączania          | 10 A |
| Chwilowy prąd kontaktowy | 10 A |

#### Napięcie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Architektura

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Element sterujący/obsługowy | Klawisz podwójny |
|-----------------------------|------------------|

#### Materiały

|                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Kolor                                                      | Szary                    |
| Wykończenie powierzchni                                    | Mat                      |
| Materiał                                                   | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                                                    | Stan surowy              |
| Przezroczysty                                              | Nie                      |
| Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) | 0 %                      |
| Wewnętrzna tylna strona                                    | Mat                      |

#### Wymiary

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Wysokość                                   | 71 mm |
| Szerokość                                  | 71 mm |
| Głębokość                                  | 53 mm |
| Zakres głębokości wbudowania               | 65 mm |
| Wbudowane puszkę podtynkowe                | 65 mm |
| Wysokość taśmy P-touch dla oznaczania pola | 0 mm  |

#### Instalacja, montaż

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy<br>Montaż powierzchniowy |
|----------------|--------------------------------------------|

#### Elementy sterujące i wskaźniki

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Sygnalizator optyczny                   | Bez              |
| Liczba przycisków                       | 1                |
| Typ przycisku                           | Przycisk seryjny |
| Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego | Nie              |

#### Łączność

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Typ połączenia         | Połączenie wtykowe |
| Z mocowaniem pazurowym | Nie                |

#### Rodzaj połączenia

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Rodzaj oprawy lampy | Bez gniazda lampy |
| Typ złącza/wtyku    | quickconnect      |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP55 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK07 |

#### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -25 - 35 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Dodatkowe informacje

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Montaż          | Do mocowania śrubowego |
| Rodzaj łącznika | Zmienny                |
| Typ połączenia  | Z zaciskami wtykowymi  |

#### Odpowiednie do

cubyko / W.1

#### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |