



SBN333

### Interrupteur modulaire 3 pôles 32A avec grande capacité de raccordement

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Nombre de pôles	3
Type de pôles	3P

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A	32 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B	32 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A	32 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	32 A
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415V AC selon IEC 60947-3	0,67 kA
Courant assigné admissible Icw 1s IEC60947	0,48 kA
Courant de court-circuit conditionnel Inc avec fusible suivant IEC/EN60669-2-4	6000A/80A gG parallel 32A gG

##### Installation, montage

Couple de serrage	2,80 - 2,80 Nm
-------------------	----------------

##### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	400 - 400 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	440 V

##### Installation, montage

Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne à vis
---	-------------

##### Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V
-------------------------------------	--------

##### Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	52,50 mm
Profondeur	68 mm
Dimensions	83 x 52.50 mm

##### Équipement

Nombre de contacts NO	3
Nombre de contacts NC	0

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	2 - 16 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	2.5 - 25 mm <sup>2</sup>

##### Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	60000
Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles	5000
Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles	5000

---

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	3,50 W
Puissance dissipée par pôle à In	1,20 W

---

**Connectivité**

Alignement des bornes basses pour appareils modulaires	Borne décalée
Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires	Borne décalée

---

**Compatibilité**

Compatible avec montage Rail DIN	Oui
----------------------------------	-----

---

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui