




WAK7128WG

Tryckknapp KNX Secure, 8-vägs, ljus ON/OFF, för serie A.8/C.8, vit blank

Tekniska egenskaper

Arkitektur

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Styr/manöverelement | Centralplatta |
|---------------------|---------------|

Kontroller och indikatorer

|               |    |
|---------------|----|
| Antal knappar | 8  |
| Med indikator | Ja |

Material

|              |            |
|--------------|------------|
| Färg         | Ljusvit    |
| RAL-kod      | 9016       |
| Ytbehandling | Blank      |
| Material     | Termoplast |
| Behandling   | Obehandlad |

Dimensioner

|       |         |
|-------|---------|
| Höjd  | 12,3 mm |
| Bredd | 55 mm   |
| Djup  | 3,9 mm  |

Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 0 |
|---------------|---|

Anslutning

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Anslutning/anslutningstyp | Utan |
| Typ av montering          | Klor |

Utrustning

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Övervakningsfönster/ljusuttag | Nej |
|-------------------------------|-----|

Tillbehör

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK     | IK04 |

Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 45 °C |
|------------------|------------|

Text

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Präglad   | Med tryckt belysningssymbol |
| Utförande | Skydd för snabbanslutning   |

Identifiering

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Sammansättning | Centrum täckplatta |
|----------------|--------------------|

Lämplig för

|           |  |
|-----------|--|
| A.1 / A.8 |  |
|-----------|--|

Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |