



LV8ZW1000

Stromwandler KI.0.5s 1000/5A; 2.5VA - geeicht

Technische Eigenschaften

Funktionen

Genauigkeitsklasse	0.5 S
--------------------	-------

Leistung

Leistung	2.50 VA
----------	---------

Abmessungen

Breite	65 mm
Tiefe	35 mm
Höhe der Öffnung	66 mm
Breite der Öffnung	32 mm

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Drahtanschluss
-----------------------	----------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Spannung

Bemessungs-Stehwechselspannung (Effektivwert)	3000 V
Max. Betriebsspannung	720 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 70 °C

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Isolierstoffklasse	F

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite	1000 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A
Nennstrom	1000 A
Thermischer Bemessungsdauerstrom	1,2*I _{pr}
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom (I _{th} /1s)	60*I _{pr}
Dynamischer Grenzstrom	2,5*I _{th}
Überspannungsbegrenzungsfaktor	FS 5

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja