



LV8ZW1000

Transformateur de courant NH1-3;Cl. 0.5s; 1000/5 A; 2.5VA

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision	0.5 S
---------------------	-------

Puissance

Puissance	2.50 VA
-----------	---------

Dimensions

Largeur	65 mm
Profondeur	35 mm
Hauteur de l'ouverture	66 mm
Largeur de l'ouverture	32 mm

Connectivité

Type de connection / prise	Raccordement filaire
----------------------------	----------------------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Tension

Tension nominale de tenue à la fréquence de puissance (r.m.s)	3000 V
Tension maxi d'utilisation	720 V

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 55 °C
Température de stockage/transport	-40 - 70 °C

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Classe d'isolation	F

Courant électrique

Courant Max au primaire	1000 A
Courant Max au secondaire	5 A
Courant assigné nominal	1000 A
Courant nominal thermique continu	1,2*Ipr
Courant thermique nominal de courte durée (Ith/1s)	60*Ipr
Courant limite dynamique	2.5*Ith
Facteur de limite de surintensité	FS 5

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui