



SBN240

**Ausschalter 40A 2 Schließer 400V AC 2PLE**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Polanzahl              | 2                  |
| Position Neutralleiter | ohne Neutralleiter |
| Polart                 | 2P                 |

**Elektrischer Strom**

|                                                                                         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nennstrom                                                                               | 40 A                         |
| Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie A                                              | 40 A                         |
| Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B                                              | 40 A                         |
| Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie A                                              | 40 A                         |
| Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B                                              | 40 A                         |
| Einschaltvermögen Kurzschlussstrom I <sub>cm</sub> bei 415 V AC nach IEC 60947-3        | 0,84 kA                      |
| Nennstrom für kurze Zeit I <sub>cw</sub> 1s IEC 60947                                   | 0,60 kA                      |
| Bedingter Kurzschlussstrom I <sub>nc</sub> mit Sicherung in Reihe laut IEC/EN 60669-2-4 | 6000A/80A gG parallel 32A gG |

**Spannung**

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> | 400 - 400 V |
|-------------------------------------------|-------------|

**Installation, Montage**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Nominales Drehmoment | 2,80 - 2,80 Nm |
|----------------------|----------------|

**Spannung**

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Versorgungsspannungsart           | AC    |
| Isolationsspannung U <sub>i</sub> | 440 V |

**Installation, Montage**

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte | Schraubanschluss |
|------------------------------------------------|------------------|

**Spannung**

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Stoßspannungsfestigkeit U <sub>imp</sub> | 6000 V |
|------------------------------------------|--------|

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

**Abmessungen**

|             |            |
|-------------|------------|
| Höhe        | 83 mm      |
| Breite      | 35 mm      |
| Tiefe       | 68 mm      |
| Abmessungen | 83 x 35 mm |

**Ausstattung**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Anzahl Schließerkontakte | 2 |
| Anzahl Öffnerkontakte    | 0 |

**Einsatzbedingungen**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur         | -20 - 70 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -40 - 80 °C |

**Anschluss**

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 2.5 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 2.5 - 25 mm <sup>2</sup> |

---

**Ausdauer**

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele  | 60000 |
| Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC21 | 5000  |
| Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC22 | 5000  |

**Leistung**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 2,20 W |
| Verlustleistung pro Pol               | 1,10 W |

**Konnektivität**

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte | Ausgerichtete Klemmen |
| Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte  | Ausgerichtete Klemmen |

**Kompatibilität**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Geeignet für DIN Schiene | Ja |
|--------------------------|----|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |