



WNA100



IP55

cubyko - Tomada FR, cinzento

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Corrente elétrica

Corrente nominal IN	16 A
---------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Cinzento
Código RAL	7011
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	0 %

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	22,80 mm
Número de unidades	1
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	0 mm
Profundidade da montagem	22 mm

Conexão

Tipo de conector/ficha	Girar parafuso de fixação
Secção transversal de condutor flexível sem manga de extremidade do fio	1,0 - 2,5 mm ²

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar Montagem à superfície
Posição de montagem/ligação	Horizontal

Conetividade

Tipo de ligação	Ligação por encaixe
Com fixação por garras	Não
Tipo de montagem	Montagem por parafuso

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	Pino de ligação à terra
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Sim
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Sim
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
Pré-equipado com	Tomada

Tampa, porta

Tipo de tampa	Tampa articulada de fecho automático, pode ser presa na posição final
---------------	---

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Segurança

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK08
Classe de proteção de entrada (IP)	IP55
Utilizável em classe IP mais alta	IP55 com tampa fechada

Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

Identificação

Com gravação	Não
--------------	-----

Texto

Tampa	Alojamento completo
Proteção	Proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
Etiqueta	Sem etiqueta

Adequado para

cubyko	
--------	--

Sustentabilidade

Sem halogéneos	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim