



WAS1402WG



Gniazdo SCHUKO, kontr. LED, p.opis., zaciski śrubowe, A.x/C.x biały połysk

#### Właściwości techniczne

##### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy In 16 A

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 40 °C

##### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

##### Moc

Zużycie energii w trybie czuwania 0 W

##### Materiały

Kolor Biały

9016

Powierzchnia

Połysk

Materiał

Termoplast

Wykończenie

Barwiony

Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)

26,81 %

##### Wymiary

Wysokość 70,9 mm

Szerokość 70,9 mm

Głębokość 41,3 mm

Liczba jednostek 1

Wbudowane puszkki podtynkowe 32 mm

Głębokość zabudowy 32 mm

Wysokość pola opisowego 6 mm

##### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowo-windowy

Przekrój przewodu 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

##### Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

##### Łączność

Typ połączenia Zaciski śrubowe

Z mocowaniem pazurowym Tak

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Mocowanie za pomocą pazurów

##### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Tak

Z zamkiem Nie

##### Akcesoria

Pole opisowe Tak

Wstępnie wyposażony w Brak

##### Pojemność

Liczba modułów 1

#### Elementy sterujące i wskaźniki

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Typ oświetlenia dla urządzeń instalacyjnych | Zintegrowana lampka kontrolna |
|---------------------------------------------|-------------------------------|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Z przesłonami styków               | Tak  |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP21 |

#### Funkcje

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Z podświetleniem orientacyjnym | Nie |
| Z oświetleniem funkcyjnym      | Tak |

#### Identyfikacja

|             |     |
|-------------|-----|
| Z nadrukiem | Nie |
|-------------|-----|

#### Dodatkowe informacje

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Oslona         | Płytką czołową                                           |
| Oświetlenie    | Z kontrolną diodą LED dla statusu załączenia             |
| Okablowanie    | Możliwe połączenie przelotowe                            |
| Ochrona        | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) |
| Typ połączenia | Z zaciskami śrubowymi                                    |
| Oznaczenie     | Z polem opisowym                                         |

#### Odpowiednie do

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

#### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowe   | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |

Ilustracje | Rysunki

