



WAS1402WG



**A.x/C.x - Tomada Schuko c/ obturad, LED e p.-etiç., lig.paraf., branco brilhante**

### Características técnicas

#### Tensão

Tensão nominal 250 V

#### Corrente elétrica

Corrente nominal IN 16 A

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 40 °C

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Potência

Potência absorvida em standby 0 W

#### Materiais

Cor Branco-claro

Código RAL 9016

Acabamento Brilhante

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Contém material reciclado (% do peso total do plástico) 26,81 %

#### Dimensões

Altura 70,9 mm

Largura 70,9 mm

Profundidade 41,3 mm

Número de unidades 1

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 32 mm

Profundidade da montagem 32 mm

Altura da zona P-touch para o campo de etiquetagem 6 mm

#### Conexão

Tipo de conector/ficha Terminal de suspensão de aparafusar

Secção transversal de condutores 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Secção transversal de condutor flexível sem manga de extremidade do fio 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Instalação, montagem

Montagem Encastrar

#### Conetividade

Tipo de ligação Terminal de parafuso

Com fixação por garras Sim

Tipo de montagem Montagem por parafuso  
Montagem com garras

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Sim

Com fecho Não

#### Acessórios

Tem campo de etiquetagem Sim

Pré-equipado com Nenhum

#### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

#### Controlos e indicadores

|                                                       |                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo de iluminação para os dispositivos de instalação | Luz de controlo de funcionamento integrada |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

#### Segurança

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Com proteção contra contacto       | Sim  |
| Resistência ao impactos IK         | IK05 |
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP21 |

#### Funções

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Com iluminação de orientação | Não |
| Com iluminação funcional     | Sim |

#### Identificação

|              |     |
|--------------|-----|
| Com gravação | Não |
|--------------|-----|

#### Texto

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Tampa           | Placa de cobertura central      |
| Iluminação      | Com LED de controlo para LIGADO |
| Cablagem        | Passagem de cablagem possível   |
| Proteção        | Proteção de contacto aprimorada |
| Tipo de ligação | Com terminais de parafuso       |
| Etiqueta        | Com porta-etiqueta              |

#### Adequado para

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

#### Sustentabilidade

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Sem halogéneos                      | Sim |
| Em conformidade com a diretiva RoHS | Sim |

Imagens e esquemas

