



WAS1402WM



A.x/C.x - Tomada Schuko c/ obturad, LED e p.-etiç., lig.paraf., branco mate

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 250 V

Corrente elétrica

Corrente nominal IN 16 A

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 40 °C

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Potência

Potência absorvida em standby 0 W

Materiais

Cor Branco-claro

Código RAL 9016

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Contém material reciclado (% do peso total do plástico) 26,87 %

Dimensões

Altura 70,9 mm

Largura 70,9 mm

Profundidade 41,3 mm

Número de unidades 1

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 32 mm

Profundidade da montagem 32 mm

Altura da zona P-touch para o campo de etiquetagem 6 mm

Conexão

Tipo de conector/ficha Terminal de suspensão de aparafusar

Secção transversal de condutores 1,5 - 2,5 mm²

Secção transversal de condutor flexível sem manga de extremidade do fio 1,5 - 2,5 mm²

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Conetividade

Tipo de ligação Terminal de parafuso

Com fixação por garras Sim

Tipo de montagem Montagem por parafuso
Montagem com garras

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Sim

Com fecho Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Sim

Pré-equipado com Nenhum

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Controlos e indicadores

Tipo de iluminação para os dispositivos de instalação	Luz de controlo de funcionamento integrada
---	--

Segurança

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK05
Classe de proteção de entrada (IP)	IP21

Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Sim

Identificação

Com gravação	Não
--------------	-----

Texto

Tampa	Placa de cobertura central
Iluminação	Com LED de controlo para LIGADO
Cablagem	Passagem de cablagem possível
Proteção	Proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Etiqueta	Com porta-etiqueta

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sustentabilidade

Sem halogéneos	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim

Imagens e esquemas

