



MBN632



Leitungsschutzschalter 3P+N 6kA B-Charakteristik 32A 4 Module

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom I_N	32 A
Ausschaltvermögen I_{cn} bei 230V AC nach IEC 60898-1	6 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom I_{cu} bei 400V AC IEC 60947-2	10 kA
Nennstrom bei -15°C	37,9 A
Nennstrom bei -10°C	37,3 A
Nennstrom bei -5°C	36,6 A
Nennstrom bei 0 °C	36 A
Nennstrom bei 5°C	35,4 A
Nennstrom bei 10°C	34,7 A
Nennstrom bei 15°C	34,1 A
Nennstrom bei 20 °C	33,4 A
Nennstrom bei 25°C	32,7 A
Nennstrom bei 30°C	32 A
Nennstrom bei 35°C	31,3 A
Nennstrom bei 40 °C	30,5 A
Nennstrom bei 45 °C	29,7 A
Nennstrom bei 50 °C	28,9 A
Nennstrom bei 55°C	28,1 A
Nennstrom bei 60°C	27,3 A
Nennstrom bei 65°C	26,4 A
Nennstrom bei 70°C	25,5 A

Architektur

Polart	3P+N
Auslösecharakteristik	B

Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

Elektrische Hauptattribute

Bemessungsschaltvermögen I_{cn} nach IEC 60898-1	6 kA
--	------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment Obere Klemme	2,8 - 2,8 Nm
Nominales Drehmoment Untere Klemme	2,8 - 2,8 Nm

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U_e	400 - 400 V
Versorgungsspannungsart	AC
Isolationsspannung U_i	500 V
Stoßspannungsfestigkeit U_{imp}	4000 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	1 - 35 mm ²
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	1 - 25 mm ²
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	1 - 25 mm ²
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	1 - 35 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 25 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 35 mm ²

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	2,80 - 2,80 Nm
Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte	biconnect

Installation, Montage

Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte	Schraubanschluss
360° Montagemöglichkeit	Ja

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Netzabstand	60 mm

Einsatzbedingungen

Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2	2
Energiebegrenzungsklasse I ² t	3
Luftfeuchtigkeitsschutz	Für alle Klimabereiche
Betriebstemperatur	-25 - +70 °C

Leistung

Leistungsabgabe bei IN	16,5 W
------------------------	--------

Konnektivität

Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte	Ausgerichtete Klemmen
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte	Ausgerichtete Klemmen
Anschlussart	Schraubanschluss

Abmessungen

Höhe	83 mm
Breite	70 mm
Tiefe	70 mm

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

