



WAS1412WG



**Presa SCHUKO, otturatore e cop. a cerniera, mors. a vite, A.x/C.x, bianco lucido**

### Caratteristiche tecniche

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

#### Corrente

Corrente nominale 16 A

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

#### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

#### Potenza

Potenza assorbita in stand-by 0 W

#### Materiali

Colore Bianco chiaro

Codice RAL 9016

Finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 33,86 %

#### Serie

Altezza 70,9 mm

Larghezza 70,9 mm

Profondità 47 mm

Numero di unità 1

Profondità delle scatole da incasso 32 mm

Profondità di installazione 32 mm

#### Connessione

Tipo di connettore Morsetti a sollevamento a vite

Sezione del cavo 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore flessibile senza guaina 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

#### Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Con montaggio ad artiglio Sì

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite  
Montaggio a uncino

#### Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa SCHUKO

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera Sì

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

#### Acessori

Con portaetichetta No

Pre-equipaggiato con nessuno

#### Porta / coperchio

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica, bloccabile in posizione finale

**Numero di moduli**

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

**Protezione**

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter) | Sì                                          |
| Resistenza agli urti IK                              | IK05                                        |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)              | IP21                                        |
| Utilizzabile in classe IP superiore                  | IP44 in combinazione con set di guarnizioni |

**Funzioni**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
|-----------------------------------|----|

**Identificazione**

|                |    |
|----------------|----|
| Con serigrafia | No |
|----------------|----|

**Testo**

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Custodia            | Piastra centrale                       |
| Cablaggio           | Possibilità di cablaggio passante      |
| Protezione          | Otturatore di protezione sugli alveoli |
| Tipo di connessione | Con morsetti a vite                    |
| Etichettatura       | Senza etichettatura                    |

**Adatto per**

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Sì |
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |

**Illustrazioni | Disegni**

