



MCN632

Disjoncteur 3P+N 6kA C-32A 4M

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1	6 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2	10 kA
Courant assigné à -15°C	37.9 A
Courant assigné à -10°C	37.3 A
Courant assigné à -5°C	36.6 A
Courant assigné à 0°C	36 A
Courant assigné à 5°C	35.4 A
Courant assigné à 10°C	34.7 A
Courant assigné à 15°C	34.1 A
Courant assigné à 20°C	33.4 A
Courant assigné à 25°C	32.7 A
Courant assigné à 30°C	32 A
Courant assigné à 35°C	31.3 A
Courant assigné à 40°C	30.5 A
Courant assigné à 45°C	29.7 A
Courant assigné à 50°C	28.9 A
Courant assigné à 55°C	28.1 A
Courant assigné à 60°C	27.3 A
Courant assigné à 65°C	26.4 A
Courant assigné à 70°C	25.5 A

Architecture

Type de pôles	3P+N
Courbe	C

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1	6 kA
---	------

Installation, montage

Couple de serrage nominal borne haute	2.8 - 2.8 Nm
Couple de serrage nominal borne basse	2.8 - 2.8 Nm

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	400 - 400 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 - 35 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1 - 25 mm ²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple	1 - 25 mm ²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide	1 - 35 mm ²
Section de raccordement en câble souple	1 - 25 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 35 mm ²

Installation, montage

Couple de serrage	2.80 - 2.80 Nm
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne bi-connect
Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
Position de montage du produit sous 360°	Oui

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Distance de la grille	60 mm

Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2	2
Classe de limitation d'énergie I ² t	3
Tropicalisation/humidité/Exécution	Pout tous climats
Température de service	-25 - +70 °C

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	16.5 W
-----------------------------------	--------

Connectivité

Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires	Bornes alignées
Alignement des bornes basses pour appareils modulaires	Bornes alignées
Type de connexion / prise	Borne à vis

Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	70 mm

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Illustrations | dessins

