



WNA022B



## Taster-Einsatz mit Wippe, Wechsler, W.1 IP55, polarweiß

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Taststrom | 10 A |
|-----------|------|

#### Spannung

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Architektur

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Steuer-/Bedienelement | Wippe |
|-----------------------|-------|

#### Werkstoff

|             |             |
|-------------|-------------|
| Farbe       | Polarweiß   |
| Glanzgrad   | Matt        |
| Werkstoff   | Thermoplast |
| Oberfläche  | Unbehandelt |
| Transparent | Nein        |

#### Abmessungen

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Höhe                        | 71 mm |
| Breite                      | 71 mm |
| Tiefe                       | 43 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 0 mm  |

#### Installation, Montage

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Montage auf | Unterputz<br>Aufputz |
|-------------|----------------------|

#### Bedienelemente und Anzeigen

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Anzahl der Tasten    | 1            |
| Ausführung Taster    | Einzeltaster |
| Mit Rückmeldekontakt | Nein         |

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK08 |

#### Einsatzbedingungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -25 - 35 °C |
|--------------------|-------------|

#### Zubehör

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

#### Texte

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Montageart   | Für Schraubbefestigung |
| Anschlussart | Mit Steckklemme        |

#### Geeignet für

|        |  |
|--------|--|
| cubyko |  |
|--------|--|

#### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |