




WAS1437GR



Std. SCHUKO, LED u. Aufdr. "SV", B.feld, erh. Ber.schutz, SLKL, A.x/C.x, grün gl

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN 16 A

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Leistung

Leistungsaufnahme standby 0 W

Werkstoff

Farbe Grün

RAL Nummer Ähnlich RAL 6029

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Lackiert

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 26,65 %

Abmessungen

Höhe 70,9 mm

Breite 70,9 mm

Tiefe 41,3 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 32 mm

Einbautiefe 32 mm

Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld 6 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Fahrstuhlklemmle

Leiterquerschnitt 1,5 - 2,5 mm²

Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse 1,5 - 2,5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Mit Krallenbefestigung Ja

Montageart Schraubbefestigung
Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Ja

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Ja

Vorbestückt mit Ohne

Kapazität

Anzahl Module 1

Bedienelemente und Anzeigen

Art der Beleuchtung für die Installationsgeräte	Integrierte Bedienungskontrollleuchte
---	---------------------------------------

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP21

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Ja

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Ja
--------------	----

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck "SV"
Abdeckung	Zentralplatte
Beleuchtung	Mit Kontroll-LED für Ein
Verdrahtung	Durchverdrahtung möglich
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Beschriftung	Mit Beschriftungsfeld

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

