



VH60NC

volta Rozdzielnica do ścian szkieletowych, 5-rzędowa, 60 modułów, QuickConnect

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe	400 - 400 V
---------------------	-------------

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Sposób montażu	Do ścian pustych

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
-----------------	------

Moc

Maksymalna strata mocy na szafkę przy $\Delta T=20K$	27 W
--	------

Sprzęt

Liczba szyn	5
Liczba rzędów	5
Liczba sekcji w poziomie	1
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Tak

Pojemność

Liczba modułów	60
Liczba zacisków półmodułów na szynę	120

Funkcje

Z wlotami przewodów	Tak
---------------------	-----

Wymiary

Wysokość	880,50 mm
Szerokość	348 mm
Głębokość	94,50 mm
Wysokość wbudowania	846 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
----------------------	---

Wymiary

Szerokość wbudowania	314 mm
----------------------	--------

Pokrywa, drzwi

Liczba zamków	0
---------------	---

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	89 mm
Liczba jednostek szerokości	12

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Typ drzwi	Pojedyncze drzwi

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Materiały

Materiał	Tworzywo sztuczne
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

Sprzęt

Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
-------------------------------------	-----

Materiały

Odporność na promieniowanie ultrafioletowe	Nie
--	-----

Sprzęt

Posiada płytę montażową	Nie
-------------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	850 °C
Klasa ochrony z drzwiami	IP30

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak