



WNA042B

IP55



W.1 Moduł łącznika świecznikowego wspólne zaciski wejściowe, IP55, biały

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania 10 A

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy
Montaż powierzchniowy

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50-60 Hz

Materiały

Kolor Biały
Kod RAL 9010
Wykończenie powierzchni Mat
Materiał Tworzywo termoplastyczne
Obróbka Stan surowy

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element sterowania

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 2

Wymiary

Wymiary 71 x 71 mm
Zakres głębokości wbudowania 12 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe 0 mm

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK IK08
Nadaje się do wyższej klasy IP IP55 z zamkniętą pokrywą

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk wtykowy

Dodatkowe informacje

Montaż Do mocowania śrubowego
Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi
Przycisk Nie

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
Zgodność z RoHS Tak