



LVZWB800G

Bloc transf. courant pour LV HPC1-3 triphasé 800/5A 5VA classe 0.5s calibré

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision	0.5 S
---------------------	-------

Puissance

Puissance	5 VA
-----------	------

Dimensions

Hauteur	136.2 mm
Largeur	99 mm

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Tension

Tension nominale de tenue à la fréquence de puissance (r.m.s)	3000 V
Tension maxi d'utilisation	720 V

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 40 °C
------------------------	------------

Courant électrique

Courant Max au primaire	800 A
Courant Max au secondaire	5 A
Courant assigné nominal	800 A
Courant nominal thermique continu	1,2*Ipr
Courant thermique nominal de courte durée (Ith/1s)	60*Ipr
Courant limite dynamique	2.5*Ith
Facteur de limite de surintensité	FS 5

Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----