



HY1M308DE

### Disjoncteur h3+ PW1600 3P 800A 50kA Débrochable pour TU sentinel Energy

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Courant nominal IN | 800 A |
|--------------------|-------|

##### Architecture

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Nombre de pôles           | 3               |
| Type d'organe de commande | Bouton poussoir |
| Type de boîtier           | Débrochable     |
| Position du neutre        | Sans neutre     |

##### Courant électrique

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2  | 50 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2  | 50 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2  | 50 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2  | 42 kA |
| Pouvoir de coupure nominal Ics sous 220V AC selon IEC 60947-2 | 50 kA |
| Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2 | 50 kA |
| Pouvoir de coupure nominal Ics sous 240V AC selon IEC 60947-2 | 50 kA |
| Pouvoir de coupure nominal Ics sous 380V AC selon IEC 60947-2 | 50 kA |
| Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2 | 50 kA |
| Pouvoir de coupure nominal Ics sous 415V AC selon IEC 60947-2 | 50 kA |
| Pouvoir de coupure nominal Ics sous 690V AC selon IEC 60947-2 | 42 kA |
| Courant assigné à 10°C selon IEC 60947                        | 800 A |
| Courant assigné à 15°C selon IEC 60947                        | 800 A |
| Courant assigné à 20°C selon IEC 60947                        | 800 A |
| Courant assigné à 25°C selon IEC 60947                        | 800 A |
| Courant assigné à 30°C selon IEC 60947                        | 800 A |
| Courant assigné à 35 °C conformément à la norme IEC 60947     | 800 A |
| Courant assigné à 40 °C conformément à la norme IEC 60947     | 800 A |
| Courant assigné à 45°C selon IEC 60947                        | 800 A |
| Courant assigné à 50°C selon IEC 60947                        | 800 A |
| Courant assigné à 55°C selon IEC 60947                        | 800 A |
| Courant assigné à 60 °C conformément à la norme IEC 60947     | 800 A |
| Courant assigné à 65°C selon IEC 60947                        | 800 A |
| Courant assigné à 70°C selon IEC 60947                        | 800 A |
| Courant assigné à 0°C selon IEC 60947                         | 800 A |
| Courant assigné à 5°C selon IEC 60947                         | 800 A |
| Courant assigné à -10°C selon IEC 60947                       | 800 A |
| Courant assigné à -15°C selon IEC 60947                       | 800 A |
| Courant assigné à -20°C selon IEC 60947                       | 800 A |
| Courant assigné à -25°C selon IEC 60947                       | 800 A |
| Courant assigné à -5°C selon IEC 60947                        | 800 A |

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Tension

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Tension assignée de tenue aux chocs | 12 kV       |
| Tension assignée d'isolement        | 1000 V      |
| Tension assignée d'emploi Ue        | 220 - 690 V |

##### Fonctions

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Déclencheur | Sentinel Energy |
|-------------|-----------------|

##### Puissance

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Puissance dissipée en entrée | 64,6 W |
|------------------------------|--------|

##### Endurance

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Endurance électrique en nombre de cycles | 6000 |
|------------------------------------------|------|

#### Endurance

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Endurance mécanique nombre de manœuvres | 10000 |
|-----------------------------------------|-------|

#### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

#### Installation, montage

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Couple de serrage             | 50 - 50 Nm |
| Position de montage/connexion | Devant     |

#### Couvercle, porte

|              |     |
|--------------|-----|
| Cadenassable | Oui |
|--------------|-----|

#### Câble

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Matériau du câble | Aluminium<br>Cuivre |
|-------------------|---------------------|

#### Compatibilité

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Compatible avec bloc différentiel            | Non |
| Compatible avec montage Rail DIN             | Non |
| Utilisable pour les tableaux de distribution | Oui |

#### Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Hauteur    | 288 mm   |
| Largeur    | 264 mm   |
| Profondeur | 321,5 mm |

#### Connectivité

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Type de raccordement | Jeu de barres |
|----------------------|---------------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |