



LSN401

Portafusibles seccionable tipo L31 1P 25A 400V

Características técnicas

Dimensiones

Altura	76,50 mm
Anchura	17,50 mm
Profundidad	76,90 mm

Arquitectura

Número de polos	1
-----------------	---

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	25 A
Corriente nominal del cartucho fusible	2 A
	4 A
	6 A
	8 A
	10 A
	12 A
	16 A
	20 A
	25 A

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-40 - 70 °C
-------------------------------	-------------

Instalación, montaje

Par de apriete nominal	2,20 - 2,20 Nm
Montaje en	Perfil DIN

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	2,90 W
--	--------

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	690 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	6000 V
Tipo de alimentación de tensión	CA
Categoría de sobretensión según IEC 60947-1	4

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP2X
-------------------------------------	------

Conexión

Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles	1 - 16 mm ²
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos	1 - 16 mm ²

Fusible

Tamaño del fusible	8,5 x 31,5
--------------------	------------

Tapa, puerta

Interenclavable	Sí
-----------------	----

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí