



LSN404

## Portafusibile 8x32 3P+N 4 moduli DIN

### Caratteristiche tecniche

#### Serie

Altezza	76,50 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	76,90 mm

#### Architettura

Numero di poli	4
----------------	---

#### Corrente

Corrente nominale	25 A
Corrente nominale della cartuccia del fusibile	2 A
	4 A
	6 A
	8 A
	10 A
	12 A
	16 A
	20 A
	25 A

#### Numero di moduli

Numero di moduli	4
------------------	---

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 70 °C
-------------------------	-------------

#### Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	2,20 - 2,20 Nm
Montaggio su	Guida DIN

#### Potenza

Potenza dissipata totale	3 W
--------------------------	-----

#### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	690 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	6000 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-1	4

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP2X
---	------

#### Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	1 - 16 mm <sup>2</sup>

#### Fusibile

Taglia del fusibile	8,5 x 31,5
---------------------	------------

#### Porta / coperchio

Bloccabile	Si
------------	----

#### Sostenibilità

Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si