



LSN412

Coupe-circuit 1P+N 25A 400V L32 2M

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	76,50 mm
Largeur	34,90 mm
Profondeur	76,90 mm

Architecture

Nombre de pôles	2
Type de pôles	1P+N

Courant électrique

Courant nominal IN	25 A
Courant nominal de la cartouche fusible	2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 70 °C
------------------------	-------------

Installation, montage

Couple de serrage	2,20 - 2,20 Nm
Montage sur	Rail DIN

Puissance

Puissance dissipée en entrée	3 W
------------------------------	-----

Tension

Tension assignée d'isolement	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V
Type de tension d'alimentation	AC
Catégorie de surtension selon IEC 60947-1	4

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP2X
---------------------------	------

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1 - 16 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 - 16 mm ²

Fusible

Taille du fusible	8.5 x 31.5
-------------------	------------

Couvercle, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui