



LSN503

**Modułowa podstawa bezpiecznikowa 3P wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm, 32A 690VAC**

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 76,50 mm |
| Szerokość | 52,50 mm |
| Głębokość | 76,90 mm |

**Architektura**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 3 |
|-----------------|---|

**Prąd elektryczny**

|                                         |                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prąd znamionowy                         | 32 A                                                                                     |
| Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej | 0,2 A<br>1 A<br>2 A<br>4 A<br>6 A<br>8 A<br>10 A<br>12 A<br>16 A<br>20 A<br>25 A<br>32 A |

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 3 |
|----------------|---|

**Warunki użytkowania**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -40 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

**Instalacja, montaż**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Nominalny moment dokręcania | 2,20 - 2,20 Nm |
|-----------------------------|----------------|

**Moc**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 3,50 W |
|----------------------------------------------|--------|

**Instalacja, montaż**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Sposób montażu | Szyna DIN |
|----------------|-----------|

**Napięcie**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Napięcie znamionowe izolacji Ui  | 1000 V |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp | 6000 V |
| Typ napięcia zasilania           | AC/DC  |
| Kategoria przepięciowa           | 3      |

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP2X |
|------------------------------------|------|

**Rodzaj połączenia**

|                                                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych | 1 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych                 | 1 - 16 mm <sup>2</sup> |

**Bezpiecznik**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | 10 x 38 |
|---------------------------------|---------|

**Pokrywa, drzwi**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Z mechanizmem ryglującym | Tak |
|--------------------------|-----|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACh – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |