



SPA001N

## Stekelement N-PE Uc 350 V Iimp 100 kA Up 1,5 kV

### Technische eigenschappen

#### Netwerkconfiguratie

|              |    |
|--------------|----|
| Type stelsel | TN |
|              | TT |

#### Stroom / temperatuur

|               |     |
|---------------|-----|
| Lekstroomvrij | Nee |
|---------------|-----|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Aansluitwijze | Steekaansluiting |
|---------------|------------------|

#### Stroom / temperatuur

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Bliksemimpulsstroom Iimp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE | 100 kA |
|---------------------------------------------------------------|--------|

#### Samenstelling

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Met meldcontact | Nee |
|-----------------|-----|

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 2 |
|----------------|---|

#### Spanning

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-1 | 1,50 kV     |
| Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1       | 350 V       |
| Nominale spanning Ue                                   | 240 - 240 V |

#### Uitvoering

|          |    |
|----------|----|
| Pooltype | 1P |
|----------|----|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -40 - 80 °C |
|---------------------|-------------|

#### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 46,40 mm |
| Breedte | 35,50 mm |
| Diepte  | 59,4 mm  |

#### Bediening en signalering

|                     |    |
|---------------------|----|
| Met indicatielampje | Ja |
|---------------------|----|

#### Normen

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Vereistenklasse IEC 61643 | T1 |
|                           | T2 |

#### Installatie, montage

|               |              |
|---------------|--------------|
| Gemonteerd op | Bodemprofiel |
|---------------|--------------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

#### Configuratie

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Met geïntegreerde zekering | Nee |
|----------------------------|-----|

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|