



SPA001N

Cartucho recarga N-PE 350V 100kA 1.5kV

Características técnicas

Configuração da rede

Tipo de rede	TN
	TT

Corrente elétrica

Sem correntes de fuga	Não
-----------------------	-----

Conetividade

Tipo de ligação	Ligação por encaixe
-----------------	---------------------

Corrente elétrica

Corrente de impulso de descarga limpa (10/350 μs) IEC 61643 L-N (PEN)/ N-PE	100 kA
---	--------

Equipamento

Com contacto de sinalização remota	Não
------------------------------------	-----

Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

Tensão

Nível de proteção de tensão acima de acordo com a norma IEC 61643-1	1,50 kV
Tensão de funcionamento contínua UC de acordo com a norma IEC 61643-1	350 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	240 - 240 V

Arquitetura

N.º de polos	1P
--------------	----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 80 °C
------------------------------	-------------

Dimensões

Altura	46,40 mm
Largura	35,50 mm
Profundidade	59,4 mm

Controlos e indicadores

Com lâmpada de sinalização	Sim
----------------------------	-----

Normas

Classe de requisitos IEC 61643	T1
	T2

Instalação, montagem

Montagem	Base
----------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
------------------------------------	------

Configuração

Com fusível de proteção integrado	Não
-----------------------------------	-----

Sustentabilidade

Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim
-------------------------------------	-----