



SPA081

Cartucho L-N/PEN; Uc 350V; Iimp 25kA; In 25kA; Up 1.5kV

Características técnicas

Corriente eléctrica

Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
-------------------------------------	-------

Configuración de red

Tipo de red	TN TT
-------------	----------

Conectividad

Tipo de conexión	Conexión enchufable
------------------	---------------------

Corriente eléctrica

Corriente de impulso Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N (PEN) / N-PE	25 kA
--	-------

Equipo

Con contacto de señalización a distancia	Sí
--	----

Capacidad

Número de módulos	2
-------------------	---

Tensión

Nivel de protección Up según IEC 61643-1	1,50 kV
Tensión de servicio continuo Uc según IEC 61643-1	350 V
Tensión asignada de empleo en alterna	240 - 240 V
Nivel de tensión Up L-N/PEN IEC 61643-11	1,5 kV

Arquitectura

Número de polos	1
-----------------	---

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-40 - 80 °C
-------------------------------	-------------

Dimensiones

Altura	44,8 mm
Anchura	35,50 mm
Profundidad	56,1 mm

Controles e indicadores

Con piloto de señalización	Sí
----------------------------	----

Normas

Clase de requisitos IEC 61643	T1 T2
-------------------------------	----------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----