



IP55

W.1 Moduł łącznika 1-klaw. 1-bieg. przyciskowy z podśw. p. opis., IP55, szary

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 A
Chwilowy prąd kontaktowy	10 A

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klawisz
-----------------------------	---------

Materiały

Kolor	Szary
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy
Przezroczysty	Nie
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	0 %
Wewnętrzna tylna strona	Mat

Wymiary

Wysokość	70,90 mm
Szerokość	70,90 mm
Głębokość	41,50 mm
Zakres głębokości wbudowania	65 mm
Wbudowane puszkі podtynkowe	65 mm
Wysokość taśmy P-touch dla oznaczania pola	12 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy Montaż powierzchniowy
----------------	--

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	Bez
Liczba przycisków	1
Typ przycisku	Przycisk pojedynczy
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Nie

Łączność

Typ połączenia	Połączenie wtykowe
Z mocowaniem pazurowym	Nie

Rodzaj połączenia

Rodzaj oprawy lampy	Bez gniazda lampy
Typ złącza/wtyku	quickconnect

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Odporność na uderzenie IK	IK07

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Tak
----------------------	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 35 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Do mocowania śrubowego
Oświetlenie	Z niebieską diodą LED 230 V
Rodzaj łącznika	Zmienny
Zacisk	Złączka przyłączeniowa Wago 3-biegunowa do połączenia
Typ połączenia	Z zaciskiem N Z zaciskami wtykowymi

Odpowiednie do

cubby / W.1

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak