



ADS916D



Technické vlastnosti

Architektura

Typ pólu	1P+N
Počet chráněných pólů	1
Vypínací charakteristika	B

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
Jmenovitý reziduální provozní proud I _{dn}	30 mA
Jmenovitý proud při -25 °C	18,50 A
Jmenovitý proud při -20 °C	18,30 A
Jmenovitý proud při -15 °C	18,10 A
Jmenovitý proud při -10 °C	17,90 A
Jmenovitý proud při -5 °C	17,70 A
Jmenovitý proud při 0 °C	17,40 A
Jmenovitý proud při 5 °C	17,20 A
Jmenovitý proud při 10 °C	17 A
Jmenovitý proud při 15 °C	16,70 A
Jmenovitý proud při 20 °C	16,50 A
Jmenovitý proud při 25 °C	16,20 A
Jmenovitý proud při 30 °C	16 A
Jmenovitý proud při 35 °C	15,80 A
Jmenovitý proud při 40 °C	15,60 A
Jmenovitý proud při 45 °C	15,40 A
Jmenovitý proud při 50 °C	15,20 A
Jmenovitý proud při 55 °C	15 A
Jmenovitý proud při 60 °C	14,80 A
Korekční faktor jmenovitého proudu pro 2 zařízení umístěná vedle sebe	1
Min./max. prahová hodnota tepelného spouštěče při střídavém proudu	1,13 - 1,45 A

Bezpečnost

Typ diferenciální ochrany	A
Stupeň krytí IP	IP2X

Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I _{cn} AC podle IEC 60898-1	6 kA
--	------

Napětí

Jmenovité izolační napětí	500 V
---------------------------	-------

Elektrický proud

Jmenovitá servisní vypínací schopnost I _{cs} AC podle IEC 60898-1	6 kA
--	------

Napětí

Jmenovité impulzní výdržné napětí U _{imp}	4000 V
Maximální provozní napětí	240 V
Provozní napětí AC	240 - 240 V
Kategorie přepětí podle IEC 60947-1	3
Typ napájecího napětí	AC

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	5,20 W
--	--------

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment spodní svorky	2,1 - 2,1 Nm
--	--------------

Podmínky použití

Max. nadmořská výška	2000 m
----------------------	--------

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment horní svorky	2,1 - 2,1 Nm
---	--------------

Podmínky použití

Třída omezení energie I ² t	3
--	---

Trvanlivost

Elektrická životnost v počtu cyklů	2000
Mechanická životnost v cyklech	2000

Připojení

Průřez vstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	1 - 16 mm ²
Průřez vstupu se šrouby, pro plné vodiče	1 - 25 mm ²

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

Instalace, montáž

Typ dolního připojení modulárních zařízení	Biconnect quickbusbar
--	--------------------------

Rozměry

Výška	94 mm
Šířka	35 mm
Hloubka	68 mm

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 40 °C
Skladovací/přepravní teplota	-25 - 70 °C

Přenos

Vhodné pro lišty DIN	Ano
----------------------	-----

Podmínky použití

Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-2	2
Ochrana před vzdušnou vlhkostí	Pro všechny klimatické podmínky

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----