



LU501

Sicherungselement 1P L38 1PLE

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	77 mm
Breite	18 mm
Tiefe	75 mm

Architektur

Polanzahl	1
Polart	1P

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom I _N	32 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A 32 A

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	2 - 2 Nm
----------------------	----------

Leistung

Leistungsabgabe bei I _N	0,70 W
------------------------------------	--------

Installation, Montage

Montage auf	Hutschiene
-------------	------------

Spannung

Isolationsspannung U _i	690 V
Versorgungsspannungsart	AC

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	2,5 - 10,0 mm ²
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	2,5 - 10,0 mm ²

Sicherung

Sicherungsgröße	10 x 38
-----------------	---------

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Nein
--------------	------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----