



LV8Z00W150K05S

Transformateur de courant NH00; Cl.0.5s; 150/5A ; 2.5VA

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision	0.5 S
---------------------	-------

Puissance

Puissance	2.50 VA
-----------	---------

Dimensions

Diamètre de l'ouverture	21 mm
Largeur	50 mm
Profondeur	50 mm
Hauteur de l'ouverture	12.50 mm
Largeur de l'ouverture	21 mm

Connectivité

Type de connection / prise	Raccordement filaire
----------------------------	----------------------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Tension

Tension nominale de tenue à la fréquence de puissance (r.m.s)	3000 V
Tension maxi d'utilisation	720 V

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 55 °C
Température de stockage/transport	-40 - 70 °C

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Classe d'isolation	E

Courant électrique

Courant Max au primaire	150 A
Courant Max au secondaire	5 A
Courant assigné nominal	150 A
Courant nominal thermique continu	1,2*Ipr
Courant thermique nominal de courte durée (Ith/1s)	60*Ipr
Courant limite dynamique	2.5*Ith
Facteur de limite de surintensité	FS 5

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui