




WAS1312BM



Presa SCHUKO, coperchio bloccabile, morsetti a vite, A.x/C.x, nero opaco

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Potenza

Potenza assorbita in stand-by	0 W
-------------------------------	-----

Materiali

Colore	Nero notte
Codice RAL	9005
Finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	35,36 %

Serie

Altezza	70,9 mm
Larghezza	70,9 mm
Profondità	47,5 mm
Numero di unità	1
Profondità delle scatole da incasso	32 mm
Profondità di installazione	32 mm

Connessione

Tipo di connettore	Morsetti a sollevamento a vite
Sezione del cavo	1,5 - 2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile senza guaina	1,5 - 2,5 mm ²

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Con montaggio ad artiglio	Sì
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	SCHUKO
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	Sì
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No

Acessori

Con portaetichetta	No
Pre-equipaggiato con	nessuno

Porta / coperchio

Tipo di coperchio	Coperchio a cerniera con chiusura automatica, bloccabile in posizione finale
-------------------	--

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Protezione

Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter)	No
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP21
Utilizzabile in classe IP superiore	IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

Identificazione

Con serigrafia	No
----------------	----

Testo

Custodia	Piastra centrale
Cablaggio	Possibilità di cablaggio passante
Protezione	No
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Etichettatura	Senza etichettatura

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì

Illustrazioni | Disegni

