# Produktdatenblatt
WAS1402AT



WAS1402AT

**Steckd. SCHUKO m. K-LED, B.feld, erh. Ber.schutz, Schr.-Liftkl.,A.x/C.x,at mt la**

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Spannung** | |
| Nennspannung | 250 V |
| **Elektrischer Strom** | |
| Bemessungsstrom IN | 16 A |
| **Einsatzbedingungen** | |
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
| **Frequenz** | |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| **Leistung** | |
| Leistungsaufnahme standby | 0 W |
| **Werkstoff** | |
| Farbe | Anthrazit |
| RAL Nummer | Ähnlich RAL 7021 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Lackiert |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 26,65 % |
| **Abmessungen** | |
| Höhe | 70,9 mm |
| Breite | 70,9 mm |
| Tiefe | 41,3 mm |
| Anzahl Einheiten | 1 |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 32 mm |
| Einbautiefe | 32 mm |
| Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld | 6 mm |
| **Anschluss** | |
| Anschluss-/Steckertyp | Fahrstuhlklemme |
| Leiterquerschnitt | 1,5 - 2,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse | 1,5 - 2,5 mm² |
| **Installation, Montage** | |
| Montage auf | Unterputz |
| **Konnektivität** | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Mit Krallenbefestigung | Ja |
| Montageart | Schraubbefestigung<br>Krallenbefestigung |
| **Ausstattung** | |
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Nein |
| Mit Signallampe | Ja |
| Mit Schloss | Nein |
| **Zubehör** | |
| Mit Beschriftungsfeld | Ja |
| Vorbestückt mit | Ohne |
| **Kapazität** | |
| Anzahl Module | 1 |

### Bedienelemente und Anzeigen

| | |
|---|---|
| Art der Beleuchtung für die Installationsgeräte | Integrierte Bedienungskontrollleuchte |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
| Stoßfestigkeit IK | IK05 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP21 |

### Funktionen

| | |
|---|---|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Ja |

### Kennzeichnung

| | |
|---|---|
| Mit Aufdruck | Nein |

### Texte

| | |
|---|---|
| Abdeckung | Zentralplatte |
| Beleuchtung | Mit Kontroll-LED für Ein |
| Verdrahtung | Durchverdrahtung möglich |
| Schutz | Erhöhter Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |
| Beschriftung | Mit Beschriftungsfeld |

### Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| Halogenfrei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

## Abbildungen | Zeichnungen