



WAS1412AT



### A.x/C.x - Tomada Schuko com tampa e obturadores, lig. paraf., antracite mate

#### Características técnicas

##### Tensão

|                |       |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 250 V |
|----------------|-------|

##### Corrente elétrica

|                     |      |
|---------------------|------|
| Corrente nominal IN | 16 A |
|---------------------|------|

##### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 40 °C |
|------------------------------|------------|

##### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Potência

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Potência absorvida em standby | 0 W |
|-------------------------------|-----|

##### Materiais

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Cor                                                     | Antracite     |
| Código RAL                                              | 7021          |
| Acabamento                                              | Mate          |
| Material                                                | Termoplástico |
| Tratamento                                              | Envernizado   |
| Contém material reciclado (% do peso total do plástico) | 33,61 %       |

##### Dimensões

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Altura                                           | 70,9 mm |
| Largura                                          | 70,9 mm |
| Profundidade                                     | 47 mm   |
| Número de unidades                               | 1       |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 32 mm   |
| Profundidade da montagem                         | 32 mm   |

##### Conexão

|                                                                         |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo de conector/ficha                                                  | Terminal de suspensão de aparafusar |
| Secção transversal de condutores                                        | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>           |
| Secção transversal de condutor flexível sem manga de extremidade do fio | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>           |

##### Instalação, montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

##### Conetividade

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo de ligação        | Terminal de parafuso                         |
| Com fixação por garras | Sim                                          |
| Tipo de montagem       | Montagem por parafuso<br>Montagem com garras |

##### Equipamento

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Tipo de conector/ficha, tomada                  | SCHUKO |
| Inserção central com rotação                    | Não    |
| Com tampa articulada                            | Sim    |
| Com pino redondo de proteção da ligação à terra | Não    |
| Com lâmpada de sinalização                      | Não    |
| Com fecho                                       | Não    |

##### Acessórios

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Tem campo de etiquetagem | Não    |
| Pré-equipado com         | Nenhum |

#### Tampa, porta

|               |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo de tampa | Tampa articulada de fecho automático, pode ser presa na posição final |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|

#### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

#### Segurança

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Com proteção contra contacto       | Sim                                     |
| Resistência ao impactos IK         | IK05                                    |
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP21                                    |
| Utilizável em classe IP mais alta  | IP44 em combinação com conjunto vedante |

#### Funções

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Com iluminação de orientação | Não |
|------------------------------|-----|

#### Identificação

|              |     |
|--------------|-----|
| Com gravação | Não |
|--------------|-----|

#### Texto

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Tampa           | Placa de cobertura central      |
| Cablagem        | Passagem de cablagem possível   |
| Proteção        | Proteção de contacto aprimorada |
| Tipo de ligação | Com terminais de parafuso       |
| Etiqueta        | Sem etiqueta                    |

#### Adequado para

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

#### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
|-----------------------|-----|

Imagens e esquemas

