



WAS1412BM



Presa SCHUKO, otturatore e cop. a cerniera, mors. a vite, A.x/C.x, nero opaco

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Corrente

Corrente nominale 16 A

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Potenza

Potenza assorbita in stand-by 0 W

Materiali

Colore Nero notte

Codice RAL 9005

Finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 33,60 %

Serie

Altezza 70,9 mm

Larghezza 70,9 mm

Profondità 47 mm

Numero di unità 1

Profondità delle scatole da incasso 32 mm

Profondità di installazione 32 mm

Connessione

Tipo di connettore Morsetti a sollevamento a vite

Sezione del cavo 1,5 - 2,5 mm²

Sezione conduttore flessibile senza guaina 1,5 - 2,5 mm²

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Con montaggio ad artiglio Sì

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite
Montaggio a uncino

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa SCHUKO

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera Sì

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

Acessori

Con portaetichetta No

Pre-equipaggiato con nessuno

Porta / coperchio

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica, bloccabile in posizione finale

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Protezione

Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter)	Sì
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP21
Utilizzabile in classe IP superiore	IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
-----------------------------------	----

Identificazione

Con serigrafia	No
----------------	----

Testo

Custodia	Piastra centrale
Cablaggio	Possibilità di cablaggio passante
Protezione	Otturatore di protezione sugli alveoli
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Etichettatura	Senza etichettatura

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì

Illustrazioni | Disegni

