




WAS1441AP



### SCHUKO LED di controllo, serig. BSV, etich, m. vite, A.x/C.x, arancione

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 250 V |
|-------------------|-------|

##### Corrente

|                      |      |
|----------------------|------|
| Corrente nominale IN | 16 A |
|----------------------|------|

##### Condizioni d'uso

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Potenza

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Potenza assorbita in stand-by | 0 W |
|-------------------------------|-----|

##### Materiali

|                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Colore                                                          | Arancione               |
| Codice RAL                                                      | Simile a RAL 2004       |
| Finitura superficiale                                           | Lucido                  |
| Materiale                                                       | Materiale termoplastico |
| Trattamento                                                     | Verniciato              |
| Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) | 26,65 %                 |

##### Serie

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Altezza                                        | 70,9 mm |
| Larghezza                                      | 70,9 mm |
| Profondità                                     | 41,3 mm |
| Numero di unità                                | 1       |
| Profondità delle scatole da incasso            | 32 mm   |
| Profondità di installazione                    | 32 mm   |
| Altezza della banda P-touch del portaetichetta | 6 mm    |

##### Connessione

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo di connettore                         | Morsetti a sollevamento a vite |
| Sezione del cavo                           | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>      |
| Sezione conduttore flessibile senza guaina | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>      |

##### Installazione, montaggio

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

##### Connettività

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo di connessione             | Terminale a vite                       |
| Con montaggio ad artiglio       | Sì                                     |
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite<br>Montaggio a uncino |

##### Equipaggiamento

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Tipo di connettore/spina presa     | SCHUKO |
| Inserto centrale ruotato           | No     |
| Con coperchio a cerniera           | No     |
| Con spinotto di protezione rotondo | No     |
| Con lampada di segnalazione        | Sì     |
| Con serratura                      | No     |

##### Acessori

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Con portaetichetta   | Sì      |
| Pre-equipaggiato con | nessuno |

##### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

**Controlli e indicatori**

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo di illuminazione per componenti d'installazione | Luce di controllo operativa integrata |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|

**Protezione**

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter) | Si   |
| Resistenza agli urti IK                              | IK05 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)              | IP21 |

**Funzioni**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale      | Si |

**Identificazione**

|                |    |
|----------------|----|
| Con serigrafia | Si |
|----------------|----|

**Testo**

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Serigrafia          | Con serigrafia "BSV"                   |
| Custodia            | Piastra centrale                       |
| Illuminazione       | Con LED di controllo accensione        |
| Cablaggio           | Possibilità di cablaggio passante      |
| Protezione          | Otturatore di protezione sugli alveoli |
| Tipo di connessione | Con morsetti a vite                    |
| Etichettatura       | Con portaetichetta                     |

**Adatto per**

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

**Sostenibilità**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Senza alogeni   | Si |
| Conformità ROHS | Si |

Illustrazioni | Disegni

