Fiche technique du produit
XVC122S



XVC122S

Borne de recharge 22kW tri prise one

Caractéristiques techniques

Puissance	
Puissance max. par point de chargement	22 kW
Puissance raccordée	0,1 - 22 kW
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Alimentation électrique	
Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	3
Courant électrique	
Courant nominal IN	32 A
Connectivité	
Quantité des points de chargement	1
Fonctions	
Avec gestion de charge	Non
Equipement	
Nombre de prises domestiques	0
Avec disjoncteur de protection	Non
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant	Oui
Raccordement	
Type de connexion / prise	Type 2
Dimensions	
Dimensions	370 x 250 mm
Hauteur	370 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	150 mm
Installation, montage	
Montage sur	Montage mural
Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK10
Conditions d'utilisation	
Température de service	-25 - 50 °C
Tension	
Tension nominale	380 - 415 V
Matière	
Matériau	Plastique