

Series de mecanismos

lumina cubyko



:hager



Elegancia y robustez

Ya sea para tus espacios de interior o exterior, en Hager escuchamos atentamente tus necesidades y resultado de ello son nuestras series **lumina** y **cubyko**. Descúbrelas aquí.


lumina intense



lumina intense tiene combinaciones de color adicionales para jugar con ellas. Ofrece, así, más posibilidades según el diseño de cada estancia.

[Página 5](#)

cubyko



Para instalar tus tomas e interruptores en un jardín, en una terraza, en un sótano o en un garaje, necesitas una gama con total estanqueidad.

[Página 21](#)



lumina intense estándar de calidad



blanco polar, brillo
Clásico, apacible y claro



plata, mate
Elegante, distintivo
y valioso



negro, mate
Expresivo, con personalidad
y atractivo

Darle un toque individual a lumina nunca ha sido tan fácil como ahora. Con las opciones en blanco polar brillo, plata mate o negro mate, lumina intense tiene el acabado perfecto para cualquier ocasión. Y más aún, ya que puedes combinar diferentes mecanismos y marcos. ¿Por qué no probar algo nuevo?



lumina ventajas



01

Estándar de calidad


lumina es la solución económica y de alta calidad para tus proyectos.



02

Profundidad de gama

Interruptores simples, dobles, triples, reguladores de luz, tomas USB, tomas Schuko, elementos electrónicos...



03

Dos referencias por punto

Punto completo con tan solo 2 referencias.
Mecanismo con tecla y marco.



07

Bastidor metálico

Todos los mecanismos incluyen el bastidor metálico.



08

Instalación fácil

Terminales de palanca para una conexión perfecta. Tomas de corriente con terminales de tornillo.



09

Embalaje individual


Embalaje individual identificado con referencia y esquema de conexión.



04

Colores

Blanco polar brillo, plata mate y negro mate.



05

Marcos múltiples

De 1 a 5 elementos.



06

Garras


Garras en todos los mecanismos.



10

Certificados

Productos certificados: VDE y AENOR.



11

Hager Ready + configurador web

lumina está incluida en el software y en la app Hager Ready para generar presupuestos, así como en el configurador web.



12

Made in Europe

Fabricado en Europa.

¿Más info?

lumina en nuestra web



Video promocional



Tutoriales de instalación



Fichas técnicas




Configurador web



El interruptor es solo el principio


¿3% de batería? Ningún problema

Las tomas de carga USB son el estándar internacional para dispositivos portátiles y gadgets. Con lumina recupera el 100% de batería, de forma elegante.




Menos cables Más orden

Un sonido nítido, una gran imagen, y olvídate de cables por todas partes. Las tomas HDMI de Hager quedan bien.



Regulación perfecta

El ajuste de la intensidad de luz mediante reguladores giratorios permite graduar la iluminación. ¡Crea el ambiente perfecto para cada ocasión!



Encender sin el interruptor

El detector de movimiento lumina hace las cosas más fáciles. Al menos las que incluyen el encender y apagar.

Conexiones poderosas

El conexionado multimedia potente y moderno es esencial para un flujo de datos correcto.



Mueve la persiana sin dificultad

Nuevos mecanismos de persianas.

Con cargador USB A+C

Ambos puertos USB se cargan simultáneamente sin alternar. Es posible cargar un teléfono móvil con conector USB-A a la vez que una tableta con conector USB-C.






blanco
polar

plata

negro



Ref.

Ref.

Ref.

		Ref.	Ref.	Ref.
Interruptor	Mecanismo con tecla Marco 1 elemento	WL0010 WL5510	WL0012 WL5512	WL0013 WL5513
Conmutador	Mecanismo con tecla Marco 1 elemento	WL0020 WL5510	WL0022 WL5512	WL0023 WL5513
Cruzamiento	Mecanismo con tecla Marco 1 elemento	WL0030 WL5510	WL0032 WL5512	WL0033 WL5513
Toma SCHUKO	Mecanismo con tapa Marco 1 elemento	WL1060 WL5510	WL1062 WL5512	WL1063 WL5513
Toma SCHUKO + USB	Mecanismo con tapa Marco 1 elemento	WL4850 WL5510	WL4852 WL5512	WL4853 WL5513
Pulsador	Mecanismo con tecla Marco 1 elemento	WL0110 WL5510	WL0112 WL5512	WL0113 WL5513
Pulsador timbre	Mecanismo con tecla Tecla campana Marco 1 elemento	WL0110 WL6010 WL5510	WL0112 WL6012 WL5512	WL0113 WL6013 WL5513
Doble interruptor	Mecanismo con teclas Marco 1 elemento	WL0040 WL5510	WL0042 WL5512	WL0043 WL5513
Doble conmutador	Mecanismo con teclas Marco 1 elemento	WL0050 WL5510	WL0052 WL5512	WL0053 WL5513
Doble interruptor persianas	Mecanismo con teclas Marco 1 elemento	WL0310 WL5510	WL0312 WL5512	WL0313 WL5512
Doble pulsador persianas	Mecanismo con teclas Marco 1 elemento	WL0320 WL5510	WL0322 WL5512	WL0323 WL5513
Toma teléfono	Mecanismo con tapa Marco 1 elemento	WL2010 WL5510	WL2012 WL5512	WL2013 WL5513
Toma simple RJ45 cat. 5e	Mecanismo con tapa Marco 1 elemento	WL2110 WL5510	WL2112 WL5512	WL2113 WL5513
Toma doble RJ45 cat. 5e	Mecanismo con tapa Marco 1 elemento	WL2120 WL5510	WL2122 WL5512	WL2123 WL5513
Toma TV	Mecanismo con tapa Marco 1 elemento	WL3010 WL5510	WL3012 WL5512	WL3013 WL5513
Tapa ciega	Mecanismo con tapa Marco 1 elemento	WL7010 WL5510	WL7012 WL5512	WL7013 WL5513
Marco vertical	2 elementos 3 elementos 4 elementos 5 elementos	WL5620 WL5630 WL5640 WL5650	WL5622 WL5632 WL5642 WL5652	WL5623 WL5633 WL5643 WL5653
Marco horizontal	2 elementos 3 elementos 4 elementos 5 elementos	WL5720 WL5730 WL5740 WL5750	WL5722 WL5732 WL5742 WL5752	WL5723 WL5733 WL5743 WL5753

**Video
promocional**



**Tutoriales
de instalación**



Marcos



WL5510

Marcos lumina intense, blanco polar

Descripción	Referencia	Embalaje
1 elemento	WL5510	12
horizontal		
2 elementos	WL5720	25
3 elementos	WL5730	20
4 elementos	WL5740	25
5 elementos	WL5750	6
vertical		
2 elementos	WL5620	25
3 elementos	WL5630	20
4 elementos	WL5640	25
5 elementos	WL5650	6



WL5512

Marcos lumina intense, plata

Descripción	Referencia	Embalaje
1 elemento	WL5512	12
horizontal		
2 elementos	WL5722	25
3 elementos	WL5732	20
4 elementos	WL5742	25
5 elementos	WL5752	6
vertical		
2 elementos	WL5622	25
3 elementos	WL5632	20
4 elementos	WL5642	25
5 elementos	WL5652	6




WL5513

Marcos lumina intense, negro

Descripción	Referencia	Embalaje
1 elemento	WL5513	12
horizontal		
2 elementos	WL5723	25
3 elementos	WL5733	20
4 elementos	WL5743	25
5 elementos	WL5753	6
vertical		
2 elementos	WL5623	25
3 elementos	WL5633	20
4 elementos	WL5643	25
5 elementos	WL5653	6

Cajas de superficie, lumina intense



WL5810

1 elemento

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL5810	12
Plata	WL5812	12
Negro	WL5813	12


2 elementos

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL5820	6
Plata	WL5822	6
Negro	WL5823	6

3 elementos

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL5830	5
Plata	WL5832	5
Negro	WL5833	5

Elementos monobloc, lumina intense



WL8010

Interruptor monobloc, blanco polar

Descripción	Referencia	Embalaje
Simple	WL8010	12
Doble	WL8020	12

- consultar disponibilidad

Nota:

En instalaciones en paredes de tabique hueco, se recomienda dejar la caja de empotrar enrasada con la pared con el fin de que la instalación de nuestras series de mecanismos se realice de la manera que se han diseñado. Recomendamos el uso de una sierra de corona con avellanador.

Interruptores simples



Interruptor

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL0010	12
Plata	WL0012	12
Negro	WL0013	12

WL0010

- unipolar
- con conectores rápidos



Conmutador

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL0020	12
Plata	WL0022	12
Negro	WL0023	12

WL0020

- unipolar
- con conectores rápidos



Cruzamiento

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL0030	12
Plata	WL0032	12
Negro	WL0033	12

WL0030

- con conectores rápidos



Interruptor bipolar

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL0060	12
Plata	WL0062	12
Negro	WL0063	12

WL0060

- 2 circuitos eléctricos independientes
- con conectores rápidos

Pulsador



Pulsador

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL0110	12
Plata	WL0112	12
Negro	WL0113	12

WL0110

- pulsador unipolar
- con conectores rápidos

Mecanismo con indicador luminoso



Interruptor

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL0210	12
Plata	WL0212	12
Negro	WL0213	12

WL0210

- unipolar
- lámpara de neón incluida



Conmutador con indicador luminoso

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL0220	12
Plata	WL0222	12
Negro	WL0223	12

WL0220

- unipolar
- lámpara de neón incluida



Interruptor doble con indicador luminoso

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL0240	12
Plata	WL0242	12
Negro	WL0243	12

WL0240

- unipolar
- lámpara de neón incluida



Pulsador con indicador luminoso

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL0410	12
Plata	WL0412	12
Negro	WL0413	12

WL0410

- unipolar
- lámpara de neón incluida

Nota: todos los interruptores de esta página son 10 AX, 250 V~

Interruptores múltiples



Interruptor doble

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL0040	12
Plata	WL0042	12
Negro	WL0043	12

WL0040

- con conectores rápidos



Conmutador doble

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL0050	12
Plata	WL0052	12
Negro	WL0053	12

WL0050

- con bornes de tornillos



Pulsador doble

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL0140	12
Plata	WL0142	12
Negro	WL0143	12

WL0140



Interruptor triple

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL0070	12
Plata	WL0072	12
Negro	WL0073	12

WL0070

- 3 circuitos eléctricos independientes
- con bornes de tornillos

Mecanismo para persiana



Interruptor para persiana

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL0310	12
Plata	WL0312	12
Negro	WL0313	12

WL0310

- con bloqueo eléctrico para evitar la conexión simultánea en ambas direcciones
- unipolar
- terminales de conexión rápida



Pulsador para persiana

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL0320	12
Plata	WL0322	12
Negro	WL0323	12

WL0320

- con bloqueo eléctrico para evitar la conexión simultánea en ambas direcciones
- unipolar, contacto NA
- terminales de conexión rápida

Tomas



WL1060

Toma Schuko

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL1060	12
Plata	WL1062	12
Negro	WL1063	12

- 16 A, 250 V~
- bipolar con conexión a tierra
- protección infantil
- con bornes de tornillos
- productos certificados VDE y AENOR



WL4850

NUEVO

Toma Schuko con USB C

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL4850	12
Plata	WL4852	12
Negro	WL4853	12



WL1160

Toma Schuko con tapa

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL1160	12
Plata	WL1162	12
Negro	WL1163	12

- 16 A, 250 V~
- bipolar con conexión a tierra
- protección infantil
- con bornes de tornillos
- opción IP44 con kit de sellado ref. WL7023
- productos certificados VDE y AENOR



WL1040

Toma de corriente francesa

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL1040	12
Plata	WL1042	12
Negro	WL1043	12

Kit de sellado IP44



WL7023

Kit de sellado IP44

Descripción	Referencia	Embalaje
Toma de corriente	WL7023	18
Interruptor/Conmutador simple	53 1884	10

- para alcanzar un grado de protección IP44 en tomas de corriente con conexión a tierra y tapa

Tu producto al completo...



Descubre
cómo instalarlo

Adaptador



Adaptador gallery

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL2520	24
Plata	WL2522	24
Negro	WL2523	24

WL2520

Cargadores



Mecanismo cargador USB gallery

Descripción	Referencia	Embalaje
A+A	WXF112	1
A+C	WXF113	1

WXF112



Tapa cargador USB gallery

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WXD112P	1
Plata	WXD112T	1
Negro	WXD112C	1

WXD112P

Reguladores rotativos



Mecanismo regulador rotativo

Descripción	Referencia	Embalaje
Mecanismo	WXF062	1

WL2520



Tapa regulador rotativo

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WXD062P	1
Plata	WXD062T	1
Negro	WXD062C	1

WL2520

Reguladores pulsación



Mecanismo regulador pulsación

Descripción	Referencia	Embalaje
Mecanismo	WXF063	1

WL2520



Tapa regulador pulsación

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WXD063P	1
Plata	WXD063T	1
Negro	WXD063C	1

WL2520

Detectores



Detectores

Descripción	Referencia	Embalaje
Detector 2 hilos	WXF052	1
Detector 3 hilos	WXF051	1
Detector escalera	WXF054	1

WXF051



Tapa detector

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WXD050P	1
Plata	WXD050T	1
Negro	WXD050C	1

WXD050P

Conector HDMI



Conector HDMI

Descripción	Referencia	Embalaje
Conector HDMI	WXF633	1

WXF633



Tapa conector HDMI

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WXD202P	1
Plata	WXD202T	1
Negro	WXD202C	1

WXD202P

Tarjetero hotel



Tarjetero hotel

Descripción	Referencia	Embalaje
Tarjetero hotel	WXF055	1

WXF055



Tapa tarjetero hotel

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WXD055P	1
Plata	WXD055T	1
Negro	WXD055C	1

WXD055P

Termostato electrónico



Termostato electrónico

Descripción	Referencia	Embalaje
Termostato electrónico	WXF315	1

WXF315



Tapa termostato electrónico

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WXD315P	1
Plata	WXD315T	1
Negro	WXD315C	1

WXD315P

Tomas telefonía RJ11



Toma teléfono simple

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL2010	12
Plata	WL2012	12
Negro	WL2013	12

WL2010



Toma teléfono doble

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL2020	12
Plata	WL2022	12
Negro	WL2023	12

WL2020

- 2 x toma RJ11 cat.3

Tomas telefonía/datos



Toma RJ11 + RJ45

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL2210	12
Plata	WL2212	12
Negro	WL2213	12

WL2210

- 1 x toma RJ11 cat. 3
- 1 x 1 x toma RJ45 cat. 5 UTP con protección contra el polvo

Soporte Keystone Jack



Soporte doble para Keystone Jack

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL2320	12
Plata	WL2322	12
Negro	WL2323	12

WL2320

- para montaje de módulos RJ45 estándar Keystone Jack
- se suministra con 1 espacio ciego

Soporte para fibra óptica



Soporte FO duplex-SC

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL2410	12
Plata	WL2412	12
Negro	WL2413	12

WL2410

- atención: color RAL diferente de lumina intenso

Tomas datos RJ45 simples



RJ45 cat. 5e UTP

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL2110	12
Plata	WL2112	12
Negro	WL2113	12

WL2110



RJ45 cat. 6 UTP

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL2150	12
Plata	WL2152	12
Negro	WL2153	12

WL2150



RJ45 cat. 6 FTP

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL2170	12
Plata	WL2172	12
Negro	WL2173	12

WL2170

Tomas RJ45 dobles



2xRJ45 cat 5e UTP

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL2120	12
Plata	WL2122	12
Negro	WL2123	12

WL2120



2xRJ45 cat 6 UTP

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL2160	12
Plata	WL2162	12
Negro	WL2163	12

WL2160



2xRJ45 cat 6 FTP

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL2180	12
Plata	WL2182	12
Negro	WL2183	12

WL2180

Tomas de antena



Toma RTV

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL3010	12
Plata	WL3012	12
Negro	WL3013	12

WL3010

Frecuencia 5-862 MHz
Impedancia 75 W
Frecuencia TV 5-68 | 118-862 MHz
Frecuencia R 88-108 MHz
Atenuación: TV \leq 2 dB; R \leq 1.5 dB

- para instalaciones individuales analógicas y digitales DVB-T
- para la recepción de señal terrestre y por cable
- para estructura en árbol
- tensión DC en salida TV
- bornes de tornillos



Toma RTV de paso

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL3020	12
Plata	WL3022	12
Negro	WL3023	12

WL3020

Frecuencia 5-862 MHz
Impedancia 75 W
Frecuencia TV 5-68 | 118-862 MHz
Frecuencia R 88-108 MHz
Atenuación: TV \leq 2 dB; R \leq 1.5 dB
R 10,8-10,9 dB
IN->OUT:1.1 dB

- para instalaciones individuales analógicas y digitales DVB-T
- para la recepción de señal terrestre y por cable
- para estructura en árbol y línea principal
- con bornes de tornillos



Toma RTV/SAT

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL3110	12
Plata	WL3112	12
Negro	WL3113	12

WL3110

Frecuencia 5-2200 MHz
Impedancia 75 W
Frecuencia TV 10-68 | 125-862 MHz
Frecuencia R 88-108 MHz
Frecuencia SAT 950-2200 MHz
Atenuación: TV \leq 2 dB; R \leq 1.7 dB
SAT \leq 2.6 dB

- para instalaciones individuales analógicas y digitales DVB-T
- para la recepción de señal terrestre y de satélite
- tensión DC en salida SAT



Toma RTV / SAT de paso

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL3120	12
Plata	WL3122	12
Negro	WL3123	12

WL3120

Frecuencia 5-2400 MHz
Impedancia 75 W
Frecuencia TV 5-70 | 120-862 MHz
Frecuencia R 88-108 MHz
Frecuencia SAT 950-2400 MHz
Atenuación: TV 10 dB; R 12 dB
SAT 8/6 dB
IN->OUT: 3.7-7 dB

- para instalaciones individuales analógicas y digitales DVB-T
- para la recepción de señal terrestre y de satélite
- tensión DC en salida SAT
- para estructura en árbol y línea principal
- una entrada común
- bornes de tornillos

Accesorios



Tapa RTV


Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL6320	18
Plata	WL6322	18
Negro	WL6323	18

WL3010

- con posibilidad de romper los tapones ciegos de la entrada SAT

Nota: Para tomas Televés

Tapa ciega



Tapa ciega

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL7010	12
Plata	WL7012	12
Negro	WL7013	12

WL7010

- El bastidor de la tapa ciega es diferente al resto de la gama lumina

Salida de cables



Tapa ciega

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL7030	12
Plata	WL7032	12
Negro	WL7033	12

WL7030

- Consultar disponibilidad

Toma altavoz



Toma altavoz

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL3310	12
Plata	WL3312	12
Negro	WL3313	12

WL3310

Tarjetero hotel



Tarjetero hotel

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL0510	12
Plata	WL0512	12
Negro	WL0513	12

WL0510

Teclas



Tecla simple

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL6040	18
Plata	WL6042	18
Negro	WL6043	18

WL6040



Tecla doble

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL6050	18
Plata	WL6052	18
Negro	WL6053	18

WL6050



Tecla persiana

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL6060	18
Plata	WL6062	18
Negro	WL6063	18

WL6060

Teclas con pictogramas



Tecla con el símbolo "campana"

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL6010	18
Plata	WL6012	18
Negro	WL6013	18

WL6010



Tecla con el símbolo "luz"

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL6020	18
Plata	WL6022	18
Negro	WL6023	18

WL6020



Tecla con el símbolo "escalera"

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL6030	18
Plata	WL6032	18
Negro	WL6033	18

WL6030

Teclas con pictogramas e indicador luminoso



Tecla con el símbolo "campana"

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL6110	18
Plata	WL6112	18
Negro	WL6113	18

WL6110



Tecla con el símbolo "luz"

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL6120	18
Plata	WL6122	18
Negro	WL6123	18

WL6120



Tecla con el símbolo "escalera"

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL6130	18
Plata	WL6132	18
Negro	WL6133	18

WL6130

Montaje de las teclas en mecanismos con indicador luminoso

Tapa toma Schuko



Tapa toma Schuko

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL6230	18
Plata	WL6232	18
Negro	WL6233	18

WL6230

Marco intermedio



Marco intermedio 50x50

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL5310	24
Plata	WL5312	24
Negro	WL5313	24

WL5310

- para tapa timbre, añadir las referencias berker: 1474 09 - blanco polar, 1474 14 04 - aluminio*, 1474 16 06 - antracita* y la referencia berker BBH03
- Los colores pueden variar
- Para toma fibra óptica, añadir la referencia berker: 1480 09 - blanco polar

Adaptadores



Adaptador 45x45

Descripción	Referencia	Embalaje
Blanco polar	WL2510	24
Plata	WL2512	24
Negro	WL2513	24

WL2510



cubyko IP55 perfectamente estanco



blanco polar
Claridad



gris
Elegancia

cubyko IP55 es siempre una apuesta segura. Con su refinado y premiado diseño, es tu referente para las obras en exterior; piscinas, jardines... o para garajes y trasteros. Robusto y estanco, sus grandes ventajas te simplificarán la vida mientras lo instalas. Escoge la versión que necesites; componible o monobloc, de superficie o empotrar, en color blanco o gris.



cubyko ventajas



01

IP55

Estanqueidad perfecta IP55.



02

Versiones

- Componibles: flexibilidad en gestión de stock.
- Monobloc: una sola referencia a gestionar. De empotrar y de superficie.



03

Colores

Disponible en gris y blanco polar.



07

Anillo luminoso

Para aumentar la visibilidad, disponible en colores blanco o azul.



08

KNX


Los módulos KNX pueden integrarse en el espacio disponible.



09

Diseño

El diseño realizado por Erwin Van Handenhoven, Director de Diseño de Hager Group, fue premiado en la feria Light & Building 2014.



13

Configurador web

Selecciona los diferentes elementos para componer tu acabado final.



14

Made in Europe

Fabricado en Europa.



04

Fijación y clipaje

La fijación del soporte con tornillos de 1/4 de vuelta y fácil clipaje del mecanismo son un sistema patentado.



05

Estanqueidad

5 elementos garantizan una óptima protección y total estanqueidad (patente cubyko).



06

Espacio cableado

Máximo espacio para el cableado.



10

Certificados

Productos certificados: VDE y AENOR.



11

cubyko leaf

cubyko leaf tiene la misma robustez y diseño del cubyko de siempre, pero ha sido fabricado con plástico reciclado en su composición.



12

Hager Ready

cubyko está incluida en el software y en la app Hager Ready para generar presupuestos.

¿Más info?

cubyko en nuestra web



Video promocional



Fichas técnicas



Más funcionalidades para tus instalaciones


Anillo luminoso

Para cubyko, en versión superficie, un anillo de LED, blanco o azul, que permite la función testigo o señalización.



Toma schuko

Simple, doble, triple.
Las tomas dobles y triples van precableadas.



Indicador luminoso

Señalización o testigo.




Señalización

Etiquetas de ascensor,
escaleras, WC, hotel...

Salida de cables

Todas las necesidades cubiertas.



Portaetiquetas

Elementos con portaetiquetas.

cubyko leaf

nuestro viaje hacia la sostenibilidad

cubyko leaf tiene la misma robustez y diseño del cubyko de siempre, pero con plástico reciclado en su composición.

A través de nuestra colaboración con Plastic Bank, obtenemos plástico que hubiese acabado en el océano y lo incorporamos al cubyko leaf (ref. WNC001EC).

Así hacemos un cambio para mejor, hacia un futuro más ecológico en línea con nuestra estrategia de sostenibilidad E3 (Ética, Empleados y Medio Ambiente), que aboga por un crear un entorno seguro y agradable para todos.

Más información



Video promocional





01

Más ecológico

1er producto donde los aspectos de la sostenibilidad guiaron nuestro proceso de diseño y abastecimiento.



02

Ahorro en combustibles fósiles

Ahorro de al menos 10% en combustibles fósiles en el proceso en comparación con un producto equivalente no ecoconsciente.



03

Ahorro en emisiones de CO₂

Ahorro de al menos 3% en emisiones CO₂ en comparación con un producto no ecoconsciente.



04

Plástico reciclado

27-32% de plástico reciclado recuperado antes de que acabe en el océano.



05

De las playas a nuestras fábricas

Convertimos los residuos plásticos en tecnología elegante. Fortalecemos la economía local y promovemos la justicia social.



06

En cubyko leaf todo son ventajas

Robusto, IP55 que garantiza una estanqueidad perfecta, fácil de instalar y con un diseño premiado al igual que el resto de la gama cubyko.



Monobloc superficie

Monobloc empotrar

Mecanismos componibles

gris

blanco polar

gris

blanco polar

gris

blanco polar

Interruptores 10AX - 250V M

- conmutador	WNC001	WNC001B	WNE001	WNE001B	WNA001	WNA001B
- conmutador luminoso (incluye lámpara 250V 0,4mA)	WNC002	-	-	-	WNA002	WNA002B
- conmutador con testigo (incluye lámpara 250V 0,75mA)	WNC003	-	-	-	WNA003	WNA003B
- conmutador con portaetiquetas	-	-	-	-	WNA006	WNA006B
- bipolar	-	-	-	-	WNA008	WNA008B
- cruzamiento	-	-	-	-	WNA010	WNA010B

Pulsadores 10A - 250V M

- pulsador NA	WNC020	-	-	-	WNA020	WNA020B
- pulsador NA/NC luminoso (incluye lámpara 250V 0,4mA)	WNC021	-	-	-	WNA021	WNA021B
- pulsador NA/NC	WNC022	-	-	-	WNA022	WNA022B
- pulsador NA testigo o luminoso (incluye lámpara 250V 0,75mA)	WNC023	-	WNE023	WNE023B	WNA023	WNA023B
- pulsador NA c/portaetiquetas (incluye lámpara 12-24V 0,4mA)	WNC025	-	WNE025	WNE025B	WNA025	WNA025B

Mecanismos dobles 10AX - 250V M

- doble conmutador	WNC040	-	WNE040	WNE040B	WNA040	WNA040B
- doble conmutador luminoso	WNC041	-	-	-	WNA041	WNA041B
- doble pulsador inversor NA/NC	WNC044	-	-	-	WNA044	WNA044B
- doble pulsador luminoso	-	-	-	-	WNA045	WNA045B

Interruptores de llave

- 2 posiciones, con llave	WNC035	-	-	-	WNA035	-
- 3 posiciones, con llave	WNC036	-	-	-	WNA036	-
- 3 posiciones y Ø	-	-	-	-	WNA037	WNA037B

Interruptor de emergencia

- con llave	WNC032	-	-	-	WNA032	-
- ¼ de vuelta	WNC033	-	-	-	WNA033	-

Mecanismos persianas 10AX - 250V M

- doble conmutador	-	-	-	-	WNA300	WNA300B
- doble pulsador	-	-	-	-	WNA301	WNA301B

Salida de cable / Tapa ciega

- salida de cable	WNC155	WNC155B	WNE155	WNE155B	WNA155	WNA155B
- tapa ciega	-	-	-	-	WNA157	WNA157B

Tomas SCHUKO 16A - 250V M

- toma SCHUKO	WNC161	WNC161B	WNE161	WNE161B	WNA161	WNA161B
- toma SCHUKO doble horizontal	WNC164	-	-	-	-	-
- toma SCHUKO doble vertical	WNC174	-	-	-	-	-
- toma SCHUKO triple horizontal	WNC165	-	-	-	-	-

Adaptadores

- adaptador para mecanismo 45x45	-	-	-	-	WNA450	-
- adaptador diámetro 22,5	-	-	-	-	WNA038	-
- adaptador KNX	WNC455	WNC455B	-	-	WNA455	WNA455B

Pilotos 10AX - 250V M

- verde/rojo	-	-	-	-	WNA601	-
- azul	-	-	-	-	WNA602	-
- blanco	-	-	-	-	WNA603	-

			
	1 elemento	2 elementos	3 elementos ©
	gris	blanco polar	gris
			blanco polar
Soportes de empotrar			
- simples	WNA401	WNA401B	-
- doble horizontal	-	-	- WNA402
- doble vertical	-	-	- WNA402B
- triple horizontal	-	-	- WNA403
			- WNA403B

			
	1 elemento	2 elementos	3 elementos
	gris	blanco polar	gris
			blanco polar
Cajas de superficie			
- 1 elemento (1+2 entradas)	WNA681	WNA681B	-
- 1 elemento (1+1 entradas)	WNA684	-	-
- doble horizontal (1+2 entradas)	-	-	- WNA682
- doble horizontal (3x1+2 entradas)	-	-	- WNA682B
- doble vertical (1+2 entradas)	-	-	- WNA685
- triple horizontal (2x1+2 entradas)	-	-	- WNA685B
			- WNA686
			- WNA686B
			- WNA683
			- WNA683B

			
	simple	doble horizontal	doble vertical
	230V	12-24V	230V
			230V

Anillo luminoso (sólo para productos en superficie)				
- azul (intensidad luminosa fuerte)	WNA697	WNA698	WNA711	WNA712
- blanco (intensidad luminosa débil)	WNA695	WNA696	WNA710	WNA699

						
	gris	blanco polar	gris	gris	gris	gris

Accesorios cajas							
- entrada para 2 cables	WNA690	WNA690B	-	-	-	-	-
- entrada de tubo y cable	-	-	WNA691	WNA691B	-	-	-
- prensaestopas M20 para entrada de cable Ø 7 a 14	-	-	-	-	WNA693	-	-
- unión de cajas	-	-	-	-	-	WNA694	-
- 2 tubos M20	-	-	-	-	-	-	WNA700
- tapa tornillos	-	-	-	-	-	-	WNA689

					
	250V	250V	250V	12-24V	12-24V
	azul	rojo	blanco	azul	rojo

Lámparas					
- para señalización, 0,1 mA	WUZ690	WUZ695	WUZ698	WUZ692	WUZ697
- para testigo, 0,75 mA	WUZ696	WUZ691	WUZ699	-	-
- cableadas, 0,4 mA	WUZ686	-	-	WUZ682	WUZ687
- cableadas, 0,75 mA	-	WUZ681	-	-	-

Monobloc de superficie



NUEVO

Conmutador cubyko leaf

WNC001EC

Descripción	Referencia	Embalaje
Gris	WNC001EC	1



Conmutadores 10AX - 250 V AC

WNC001

Descripción	Referencia	Embalaje
Gris	WNC001	10
Blanco polar	WNC001B	10
Con indicador luminoso	WNC002	1
Con testigo	WNC003	1
Doble conmutador	WNC040	1
Doble conmutador luminoso	WNC041	1



Pulsadores 10A - 250 V AC

WNC021

Descripción	Referencia	Embalaje
NA	WNC020	1
Inversor luminoso NA/NC	WNC021	1
Inversor NA/NC	WNC022	1
NA testigo o luminoso	WNC023	10
NA con portaetiquetas	WNC025	10
Doble pulsador NA/NC	WNC044	1



Interruptores de llave 10A - 250 V AC

WNC035

Descripción	Referencia	Embalaje
2 posiciones	WNC035	1
3 posiciones	WNC036	1



Paro de emergencia

WNC032

Descripción	Referencia	Embalaje
Con llave	WNC032	1
1/4 de vuelta	WNC033	1



Temporizador

WNC009

Descripción	Referencia	Embalaje
Gris	WNC009	1
Blanco polar	WNC009B	1



Toma SCHUKO 16A - 250 V AC

WNC161B

Descripción	Referencia	Embalaje
Gris	WNC161	10
Blanco polar	WNC161B	1
Doble horizontal	WNC164	5
Doble vertical	WNC174	5

Descripción	Referencia	Embalaje
Triple horizontal	WNC165	1

- Protección infantil
- Terminales con tornillos
- Las tomas dobles y triples están precableadas



Salida de cable

WNC155

Descripción	Referencia	Embalaje
Cable Ø 5 a 12 mm gris	WNC155	1
Cable Ø 5 a 12 mm blanco polar	WNC155B	1

Adaptador KNX

Descripción	Referencia	Embalaje
Gris	WNC455	1
Blanco	WNC455B	1

Monobloc de empotrar



Conmutadores 10AX 250 V AC

WNE001

Descripción	Referencia	Embalaje
Simple, gris	WNE001	1
Simple, blanco polar	WNE001B	1
Doble, gris	WNE040	10
Doble, blanco polar	WNE040B	1



Pulsadores 10AX 250 V AC

WNE023

Descripción	Referencia	Embalaje
NA testigo o luminoso, gris	WNE023	1
NA testigo o luminoso, blanco polar	WNE023B	1
NA portaetiquetas, gris	WNE025	10
NA portaetiquetas, blanco polar	WNE025B	1



Salida de cables

WNE155

Descripción	Referencia	Embalaje
Cable Ø 5 a 12 mm, gris	WNE155	1
Cable Ø 5 a 12 mm, blanco polar	WNE155B	1



Toma SCHUKO 16A - 250 V AC

WNE161

Descripción	Referencia	Embalaje
Gris	WNE161	10
Blanco polar	WNE161B	1

- Protección infantil
- Terminales con tornillos

Interruptores



Interruptores 10AX - 250V AC

WNA002

Descripción	Referencia	Embalaje
Conmutador, gris	WNA001	1
Conmutador, blanco polar	WNA001B	1



Descripción	Referencia	Embalaje
Conmutador con indicador luminoso, gris	WNA002	10
Conmutador con indicador luminoso, blanco polar	WNA002B	1

Descripción	Referencia	Embalaje
Conmutador con testigo, gris	WNA003	10
Conmutador con testigo, blanco polar	WNA003B	1

WNA006B

Descripción	Referencia	Embalaje
Conmutador con porta etiquetas, gris	WNA006	1
Conmutador con porta etiquetas, blanco polar	WNA006B	1

Descripción	Referencia	Embalaje
Interruptor bipolar 0/1, gris	WNA008	10
Interruptor bipolar 0/1, blanco polar	WNA008B	1

Descripción	Referencia	Embalaje
Cruzamiento, gris	WNA010	1
Cruzamiento, blanco polar	WNA010B	1

Pulsadores

Pulsadores 10A - 250V AC			
	Descripción	Referencia	Embalaje
WNA020B	NA, gris	WNA020	1
	NA, blanco polar	WNA020B	1
WNA025	NA/NC luminoso, gris	WNA021	1
	NA/NC luminoso, blanco polar	WNA021B	1
	NA/NC, gris	WNA022	10
	NA/NC, blanco polar	WNA022B	1
WNA025	NA testigo o luminoso, gris	WNA023	1
	NA testigo o luminoso, blanco polar	WNA023B	1
	NA con portaetiquetas, gris	WNA025	10
	NA con portaetiquetas, blanco polar	WNA025B	1

Paro emergencia

Paro emergencia 10A - 250V AC			
	Descripción	Referencia	Embalaje
WNA032	Con llave	WNA032	1
	1/4 de vuelta	WNA033	1

- 1 NC + 1 NA

Salida de cable

	Descripción	Referencia	Embalaje
WNA155	Gris	WNA155	1
	Blanco polar	WNA155B	1

Mecanismos dobles

Mecanismos dobles 10X - 250 V AC			
	Descripción	Referencia	Embalaje
WNA040B	Conmutador, gris	WNA040	1
	Conmutador, blanco polar	WNA040B	1
WNA041	Conmutador con indicador luminoso, gris	WNA041	1
	Conmutador con indicador luminoso, blanco polar	WNA041B	1
	Pulsador inversor, NA/NC, gris	WNA044	1
	Pulsador inversor, NA/NC, blanco polar	WNA044B	1
	Pulsador con indicador luminoso, gris	WNA045	1
	Pulsador con indicador luminoso, blanco polar	WNA045B	1

Tapa ciega

	Descripción	Referencia	Embalaje
WNA157B	Gris	WNA157	1
	Blanco polar	WNA157B	1

Temporizador

	Descripción	Referencia	Embalaje
WNA009	Gris	WNA009	1
	Blanco polar	WNA009B	1

Mecanismos persianas

	Descripción	Referencia	Embalaje
WNA300	Doble conmutador, gris	WNA300	10
	Doble conmutador, blanco polar	WNA300B	1
	Pulsador doble, gris	WNA301	10
	Pulsador doble, blanco polar	WNA301B	1

Interruptor con llave

	Descripción	Referencia	Embalaje
WNA036	2 posiciones	WNA035	1
	3 posiciones	WNA036	1
	3 posiciones y extracción en 0, gris	WNA037	1
	3 posiciones y extracción en 0, blanco polar	WNA037B	1

Toma SCHUKO

Toma SCHUKO 16A - 250V AC			
	Descripción	Referencia	Embalaje
WNA161B	Gris	WNA161	10
	Blanco polar	WNA161B	1

- Protección infantil
- Terminales con tornillos

Toma de corriente francesa

	Descripción	Referencia	Embalaje
WNA100	Gris	WNA100	10

Señalización 10AX - 250V AC



Pilotos

Descripción	Referencia	Embalaje
Verde/Rojo	WNA601	1
Azul	WNA602	1
Blanco	WNA603	1

WNA601 +
WS609



Etiquetas

Descripción	Referencia	Embalaje
En blanco	WS604	10
"Escaleras"	WS605	10
"Ascensor"	WS606	10
"WC"	WS607	10
"Sala libre/ocupado"	WS608	10
"Hotel"	WS609	10

WNA602 +
WS606

- Mecanismos componibles disponibles en 2 versiones:
 - etiqueta en blanco, para utilización como señalización
 - etiqueta impresa, para indicar una información

Estos mecanismos incluyen un tornillo de regulación de intensidad luminosa

Anillo luminoso



Intensidad luminosa débil - blanco

Descripción	Referencia	Embalaje
230V	WNA695	1
Doble horizontal, 230V	WNA710	1
Doble vertical, 230V	WNA699	1
12-24V	WNA696	1

WNA695

Intensidad luminosa fuerte - azul

Descripción	Referencia	Embalaje
230V	WNA697	1
Doble horizontal, 230V	WNA711	1
Doble vertical, 230V	WNA712	1
12-24V	WNA698	1

- Solo para instalaciones en superficie

Garras



Garras

Descripción	Referencia	Embalaje
Garras	WK696	50
Garras largas	WK697	50

WK696

Adaptadores



Adaptadores

Descripción	Referencia	Embalaje
Para referencias gallery (2 mód.)	WNA450	1
Ø diámetro 22,5 mm	WNA038	1
Adaptador KNX gris	WNA455	1
Adaptador KNX blanco polar	WNA455B	1

WNA450

Lámparas para señalización «I»



WUZ692

Descripción	Referencia	Embalaje
Azul 250V	WUZ690	10
Azul 12/24V	WUZ692	10
Rojo 250V	WUZ695	10
Rojo 12/24V	WUZ697	10
Blanca 250V	WUZ698	10

- Baja intensidad luminosa
- Vida útil: 50.000 h

Lámparas para testigo «L»



WUZ691

Descripción	Referencia	Embalaje
Rojo 250V	WUZ691	10
Azul 250V	WUZ696	10
Blanca 250V	WUZ699	10

- Alta intensidad luminosa
- Vida útil: 50.000 h

Lámparas cableadas



WUZ686



WUZ687

Descripción	Referencia	Embalaje
Azul 250V	WUZ686	10
Rojo 250V	WUZ681	10
Azul 12-24V	WUZ682	10
Rojo 12-24V	WUZ687	10

- Vida útil: 50.000 h

Cajas de superficie



1 elemento

Descripción	Referencia	Embalaje
1 (1 entrada)+ 1 (2 entradas), gris	WNA681	10
1 (1 entrada)+ 1 (2 entradas), blanco polar	WNA681B	10
2 (1 entrada), gris	WNA684	10

WNA681



2 elementos horizontal

Descripción	Referencia	Embalaje
1 (1 entrada)+ 1 (2 entradas), gris	WNA682	5
1 (1 entrada)+ 1 (2 entradas), blanco polar	WNA682B	5
4 entradas. 3 (1) + 1 (2), gris	WNA685	5
4 entradas. 3 (1) + 1 (2), blanco polar	WNA685B	5

WNA682



2 elementos vertical

Descripción	Referencia	Embalaje
1 (1 entrada)+ 1 (2 entradas), gris	WNA686	5
1 (1 entrada)+ 1 (2 entradas), blanco polar	WNA686B	5

WNA686



3 elementos horizontal

Descripción	Referencia	Embalaje
2 (1 entrada)+ 1 (2 entradas), gris	WNA683	1
2 (1 entrada)+ 1 (2 entradas), blanco polar	WNA683B	1

WNA683

Soportes de empotrar



1 elemento

Descripción	Referencia	Embalaje
Gris	WNA401	10
Blanco polar	WNA401B	10

WNA401



2 elementos horizontal

Descripción	Referencia	Embalaje
Gris	WNA402	5
Blanco polar	WNA402B	5

WNA402



2 elementos vertical

Descripción	Referencia	Embalaje
Gris	WNA408	5
Blanco polar	WNA408B	5

WNA408



3 elementos horizontal

Descripción	Referencia	Embalaje
Gris	WNA403	1
Blanco polar	WNA403B	1

WNA403

Accesorios para cajas



Membrana entrada para 2 cables

Descripción	Referencia	Embalaje
Gris	WNA690	10
Blanco polar	WNA690B	10

WNA690



Membrana entrada para tubo y cable

Descripción	Referencia	Embalaje
Gris	WNA691	10
Blanco polar	WNA691B	10

WNA691



Prensaestopa M20

Descripción	Referencia	Embalaje
Para entrada cable Ø 7 a 14, gris	WNA693	10

WNA693



2 tubos M20

Descripción	Referencia	Embalaje
2 tubos M20, gris	WNA700	10

WNA700



Accesorios

Descripción	Referencia	Embalaje
Conector cajas en vertical	WNA694	10
Tapa tornillos	WNA689	5

WNA694

Mecanismos



WNT332

Pulsadores

Descripción	Referencia	Embalaje
1 fase, 1 pulsador	WNT331	1
2 fases, 2 pulsadores	WNT332	1
1 fase, 2 pulsadores	WNT302	1
2 fases, 4 pulsadores	WNT304	1

Teclas dobles



WNT944

Teclas

Descripción	Referencia	Embalaje
Gris	WNT944	10
Blanco polar	WNT944B	10
Con indicador luminoso, gris	WNT954	10
Con indicador luminoso, blanco polar	WNT954B	10
Con portaetiquetas, gris	WNT964	10
Con portaetiquetas, blanco polar	WNT964B	10
Con I y 0, gris	WNT974	10
Con I y 0, blanco polar	WNT974B	10
Con flechas, gris	WNT982	10
Con flechas, blanco polar	WNT982B	10

Teclas simples



WNT912B

Teclas

Descripción	Referencia	Embalaje
Gris	WNT902	10
Blanco polar	WNT902B	10
Con indicador luminoso, gris	WNT912	10
Con indicador luminoso, blanco polar	WNT912B	10
Con portaetiquetas, gris	WNT922	10
Con portaetiquetas, blanco polar	WNT922B	10
Con I y 0, gris	WNT932	10
Con I y 0, blanco polar	WNT932B	10
Con flechas, gris	WNT942	10
Con flechas, blanco polar	WNT942B	10



WNT922


e easy - ETS

Funciones de entrada	Prioridad: modo manual - alarma - forzado - función de base	Modo de configuración
ON / OFF	Enciende o apaga un circuito de iluminación	e / ETS
Telerruptor	Gestiona un circuito de iluminación a partir de varios pulsadores. Cada pulsación invierte el estado anterior	e / ETS
Minutero	Enciende un circuito de iluminación durante una duración definida. Un aviso de extinción parametrizable señala el fin de la temporización por una inversión del estado de la salida durante 1s	e / ETS
Dimmer 1 tecla / 2 teclas	Aumenta o disminuye progresivamente la intensidad luminosa gracias a 1 o 2 teclas	e / ETS
Persianas / Persianas 1 tecla	Permite subir o bajar una persiana y/o las lamas de un estor de lammas gracias a 1 pulsador (la función Persianas con láminas necesita obligatoriamente 2 teclas para la inclinación de las lammas)	- / ETS
Persianas / Persianas 2 teclas	Permite subir o bajar una persiana o las lammas de un estor a lammas gracias a 2 teclas	e / ETS

Funciones de entrada	WNTxxx
ON / OFF	e / ETS
Telerruptor	e / ETS
Minutero	e / ETS
Dimmer 1 tecla / 2 teclas	e / ETS
Persianas / Estores 2 teclas	e / ETS
Persianas / Estores 1 tecla	- / ETS

Tu asistente digital

Hager Ready



Prueba el nuevo configurador
de mecanismos disponible
en la última versión 5.4.0
de Hager Ready

Descubre todas
sus posibilidades



:hager



Hager Sistemas S.A.U.

Alfred Nobel 18
Pol. Ind. Valldoríolf
Apartado 39
E-08430 La Roca del Vallès

Teléfono 938 424 730
hager.com/es

